



## Rögzített/mellső csatlakozó INS250 3P 100A

31140

Nettó listaár: 335 479,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                                    |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                                    | INS320...630                                                                                                 |
| Termékcsalád                                       | TransferPacT Compact                                                                                         |
| Készülék Rövid Neve                                | INS320                                                                                                       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa                       | Manual transfer switch                                                                                       |
| Készülék Alkalmazás                                | Betáplálás forrás megváltoztatása                                                                            |
| Termékcsalád Kompatibilitása                       | Compact Compact INSE INS320 szakaszolókapcsoló                                                               |
| Pólusok Megnevezése                                | 3P                                                                                                           |
| Hálózat Típusa                                     | DC<br>AC                                                                                                     |
| Hálózati Frekvencia                                | 50/60 Hz                                                                                                     |
| Szerelési Mód                                      | Rögzített, 2 TL között                                                                                       |
| Felső Csatlakozás                                  | Mellső                                                                                                       |
| Alsó Csatlakozás                                   | Mellső                                                                                                       |
| Alkalmasság Leválasztásra                          | Igen                                                                                                         |
| Érintkező Helyzetjelző                             | Igen                                                                                                         |
| Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény | 30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz<br>330 kA hálózattoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Átváltó Kapcsoló Osztálya  | PC                                        |
| Érintkező Pozíciók Száma   | 3                                         |
| Vezérlő Típusa             | Közvetlen rotációs hajtás                 |
| Működési Mód               | Kézi                                      |
| Rögzítés                   | Sín<br>Lemez vagy panel szerelőkészlettel |
| Reteszelési Opciók Leírása | Lakatolás OFF állapotban                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Névleges Üzemi Áram | AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660 V<br>AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 660 V<br>DC-22B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-23B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram | 100 A -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Névleges Üzem mód                              | Szünetmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szakaszos Üzemi Osztály                        | 120 - 60 % osztály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség             | 750 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság        | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                   | 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3<br>125 V DC megfelel IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mechanikus Reteszelés                          | Mechanikus reteszeléssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mechanikai Tartósság                           | 15000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektromos Élettartam                          | AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz<br>DC-22B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-23B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve |
| Csatlakozási Távolság                          | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram        | 1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3<br>2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3<br>4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3<br>8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                     |
| Magasság                                       | 136 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szélesség                                      | 295 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mélység                                        | 131 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettó Súly                                     | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Környezet

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1     |
| Terméktanúsítványok                         | CB                             |
| Áramutés Védelmi Osztály                    | II osztály                     |
| Ip Védettségi Fok                           | IP40 conforming to IEC 60947-3 |
| Szennyezettségi Fok                         | 3                              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...70 °C                    |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -50...85 °C                    |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 17,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 15,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 40,5 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 6,392 kg |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 2        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 2.Csomag Magassága   | 30,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége | 40,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza     | 60,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya      | 13,55 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |