

Termékadatlap

Műszaki adatok



NS 630b N 3P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0

33460

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. márc. 31.

⚠ Kifutó termék

Nettó listaár: 835 731,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact NS
Termékválaszték	Compact NS630b...1600
Készülék Rövid Neve	Compact NS630b NA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Number Of Poles	3P
Védett Pólusok Leírása	3d
(In) Rated Current Up To 65 °C	630 A -50 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	Category AC
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Kioldóegység Megnevezése	Micrologic 2.0
Kioldóegység Technológia	Elektronikus
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LI
Vezérlő Típusa	Forgatógomb Kapcsoló
Circuit Breaker Mounting Mode	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus
Elektromos Élettartam	2000 ciklus -6 V izzólámpa 4000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus) 5000 ciklus -440 V izzólámpa 6000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Power Losses	10 W
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozótüske	70 mm
Védelem Típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó Egység Névleges Értékek	630 A -50 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Állítható 9 beállítás
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	12,5...600 s -1,5 x Ir 0,5...24 s -6 x Ir 0,7...16,6 s -7,2 x Ir
Termikus Memória	20 mn
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Állítható
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Szivárgóáram-Védelem	Nincs
Zónaszelektív Reteszelés Zsi	Nincs
Kiegészítő Érintkező Összetétel	1 NO/NC
Helyi Jelzés	Hibajelzés a fázis és a nulla között: 5 LED (piros) Túlterhelés: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Width (W)	210 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm
Nettó Súly	14 kg

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	ASEV AS/NZS
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-1
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C
Relatív Páratartalom	0...95 %
Üzemi Magasság	0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül 2500...3600 m csökkenéssel

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	29,600 cm
1. Csomag Szélessége	39,000 cm
1.Csomag Hossza	58,400 cm
1. Csomag Súlya	12,504 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ