

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iCT40A kontaktor, 50Hz, 4NO, 220-240VAC

A9C20844

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 22.

! Kifutó termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 iCT
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megszakító kontaktor
Készülék Rövid Neve	iCT+
Készülék Alkalmazás	Motor-fűtés-világítás
Poles	4P
Le Névleges Üzemi Áram	40 A AC-7B 15 A AC-8a
Pólus Érintkező Összetétel	4 NO
Hálózat Típusa	AC
Vezérlő Típusa	Távírányítás
Vezérlőkör Feszültség	220...240 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50 Hz
Maximális Teljesítmény	2,1 W -400 V AC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Vezérlőjel Típusa	Fenntartó
Kapcsolási Frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Tartási Fogyasztás Va	6,5 VA
Bekapcsolási Teljesítmény Va-Ben	53 VA
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	60 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Elektromos Élettartam	100000 ciklus IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklus IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-8a 30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B 100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...16 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...25 mm² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm² rugalmas
Meghúzási Nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 3,5 N.m
Termék Kompatibilitása	IACTp IATEt IACTc IACTs
Kompatibilitási Kód	ICT
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61095
Zajszint	30 dB
Hővesztesség	2,1 W -50/60 Hz
Ip Védettségi Szint	IP20
Szennyezettségi Fok	2
Tropikalizáció	2 megfelel EN 60947-5 2 megfelel EN 61095 2 megfelel IEC 1131
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,000 cm
1. Csomag Szélessége	6,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	358,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	11,500 cm
2. Csomag Szélessége	12,500 cm

2. Csomag Hossza	25,000 cm
2. Csomag Súlya	1,512 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	24
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	9,516 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre