

Termékadatlap

Műszaki adatok



Digitális fogyasztásmérő, 3F, 125A

A9MEM3300

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Range Of Product	Acti 9 iERL
Készülék Rövid Neve	iEM3310
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Energiamérő

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	1P+N 3P+N 3P
Mérés Típusa	Hatásos teljesítmény
Készülék Alkalmazás	PC alkalmazás Alszámlázás
Pontossági Osztály	1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22 1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12 B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
Input Type	Közvetlen bemenet
[In] Névleges Áramerősség	125 A
Névleges Feszültség	100...277 V 173...480 V
Hálózati Frekvencia	50 Hz 60 Hz
Technológia Típusa	Elektronikus
Kijelző Típusa	LCD kijelző
Mintavételi Sebesség	32 minta/ciklus
Mért Áram	0...125 A
Legnagyobb Mért Érték	99999999.9 kWh
Kommunikációs Port Protokoll	NTP
Kommunikációs Port Típusa	-
Helyi Jelzés	Zöld ellenőrzőfény: betáp ON Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
Bemenetek Száma	0
Kimenetek Száma	0
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait megvalósítsák, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Csavaros bekötések 50 mm² kábel
Túlfeszültség Kategória	III
Szabványok	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61558-1:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:A1 IEC 62052-31:A1 EN 62052-11:A1 BS EN 62053-21 IEC 62053-22 EN 62053-21 BS EN 62052-31:2015 IEC 62053-21:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 0:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61034 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.16
Termékbizonyítvány	CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC)) CE megfelel EN 61558-1 (rádió) CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés) UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC)) UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió) UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés) CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC)) CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC)) EAC (1974) KZ megfelel NMI M 6-1 KZ NMX megfelel NMI M 6-1

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529 IP20 test: conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2
Relatív Páratartalom	5...95 % -50 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C - IEC-Ex INE 16.0047X
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Működési Magasság	< 2000 m
Szín	Fehér
9 Mm-Es Osztások	14
Szélesség	126 mm
Magasság	103,2 mm
Mélység	69,3 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,2 cm

1.Csomag Hossza	13,1 cm
1. Csomag Súlya	687 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	12,619 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súlya	111,944 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ