

Termékadatlap

Műszaki adatok



! Megszűnt termék

ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 100A, 30mA

A9Z21291

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iLD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iLD
Pólusok Megnevezése	2P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	100 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	10 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	91 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	0,21 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 10000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm ² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² sodrott, érvég hüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm ² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² sodrott, érvég hüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,200 cm
1.Csomag Hossza	9,800 cm
1. Csomag Súlya	238,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	10,600 cm
2. Csomag Hossza	25,300 cm
2. Csomag Súlya	1,492 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	54
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	13,915 kg

Garancia

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre