

Termékadatlap

Műszaki adatok



Modicon ABE7 elosztóblokk, 4 csatornás analóg Quantum/Premium/X80 I/O kártyákhoz, SUB-D25

ABE7CPA21

Nettó listaár: 36 865,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Atrium
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Csatlakozási alapzat számláló és analóg csatornákhöz
Csatornák Száma	4
Csatlakozás Tipusa	Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm ² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm ² (AWG 26...AWG 14) tömör Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm ² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm ² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm ² (AWG 24...AWG 16) tömör

Kiegészítő jellemzők

A Modul Funkciója	Analóg kimeneti áram, kompatibilis Premium Analóg kimeneti feszültség, kompatibilis Premium
Termékkompatibilitás	Premium TSXAEY420 Premium TSXASY410
Csatlakozás Plc-Hez	SUB-D 25
Rögzítési Mód	Csíptetőkkal (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	2000 V kapcsok/szerelősínek
Telepítési Kategória	II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási Nyomaték	0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Nettó Súly	0,18 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	DNV-GL GOST CSA-Ex UL-Aex EAC
Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás Izzó Drótokkal Szemben	750 °C, kialakási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési Ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás Elektrosztatikus Kísüléssel Szemben	4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV (légkísülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ellenállás Sugárzásos Mezőkkel Szemben	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-40...80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,3 cm
1.Csomag Hossza	9,6 cm
1. Csomag Súlya	218,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	8,35 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



(1) ABE7BV20


Mounting and Clearance

Mounting



Connections and Schema

Wiring Recommendations



- (1) 4 input voltage - 4 output voltage
- (2) 4 input current - 4 output current
- (3) Channel via 1
- (4) Channel via 2