

Modicon ABE7 elosztóblokk, 8 csatornás, leválasztott, analóg Quantum/Premium/X80 I/O kártyákhoz, SUB-D25

ABE7CPA31

Nettó listaár: 256 500,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Atrium
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozási alapzat számláló és analóg csatornákhöz
Csatornák Száma	8
Csatlakozás Típusa	Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 14) tömör Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvégnélkül Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör

Kiegészítő jellemzők

A Modul Funkciója	Izolált analóg bemenet, kompatibilis Premium
Vezérlőkör Feszültség	24 V DC
Csatlakozás Plc-Hez	SUB-D 25
Rögzítési Mód	Csüptetőkkal (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	2000 V kapcsok/szerelősínek
Telepítési Kategória	II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási Nyomaték	0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Nettó Súly	0,41 kg

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A IEC 61131-2 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	DNV-GL GOST CSA-Ex UL-Aex
Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás Izzó Dróttokkal Szemben	750 °C, kialvási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
Útésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési Ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás Elektrosztatikus Kísüléssel Szemben	4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV (légkísülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ellenállás Sugárzásos Mezőkkel Szemben	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-40...80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,200 cm
1.Csomag Hossza	21,000 cm
1. Csomag Súlya	504,000 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)


[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

	Higanymentes	
	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat	
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)	
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat	

Dimensions Drawings


Dimensions




(1) ABE7BV20

Mounting and Clearance

Mounting



Wiring Diagram



- (1) Power supply
- (2) 4-wire sensor
- (3) Voltage sensor
- (4) 2-wire sensor
- (5) Protection 25 mA

