



iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel

A9MEM2100

Nettó listaár: 47 117,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Family	Acti 9 iEM3000
Készülék Rövid Neve	iEM2105
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Energiamérő

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	1P+N
Mérés Típusa	Hatásos teljesítmény
Készülék Alkalmazás	Alszámlázás
Pontossági Osztály	1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
Input Type	Közvetlen bemenet
Maximum Current [Imax]	63 A
Alap Áramerősség	10 A
Rated Current	63 A
Névleges Feszültség	230 V +/- 20 %
Hálózati Frekvencia	60 Hz 50 Hz
Frekvencia Méréstartomány	45...65 Hz
Technológia Típusa	Elektronikus
Kijelző Típusa	LCD kijelző
Mintavételi Sebesség	32 minta/ciklus
Mért Áram	0,5...63 A
Kijelző Digitek	5
Legnagyobb Mért Érték	999,99 MWh
Tariff Counter	Díjszabás (1)
Kommunikációs Port Protokoll	NTP
Kommunikációs Port Típusa	-
Helyi Jelzés	Zöld ellenőrzőfény: betáp ON Sárga ellenőrzőfény: mérés és aktivitás 1000 p/kWh
Digital Inputs	0
Teljesítményigény Va-Ban	2,5 VA -240 V AC
Szerelési Mód	Klipszes

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítés	DIN sín
Csatlakozás Típusa	Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 16 mm² kábel
Meghúzási Nyomaték	Betápláló áramkör: 1,5 N.m
Szabványok	IEC 61557-12 IEC 62053-22
Terméktanúsítványok	CE

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529 IP20 tokozat:
Ik Védettségi Fok	IK05
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...55 °C -20...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...70 °C
Működési Magasság	< 3000 m
Relatív Páratartalom	0...95 % -55 °C
Szín	Fehér
9 Mm-Es Osztások	4
Szélesség	36 mm
Magasság	81 mm
Mélység	65 mm
Nettó Súly	0,135 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,8 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	4,5 cm
1. Csomag Súlya	172 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	11,399 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	480
3.Csomag Magassága	105 cm
3. Csomag Szélessége	60 cm
3. Csomag Hossza	80 cm
3. Csomag Súlya	82,6 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

	Higanymentes	
	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő	EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet		Kínai RoHS nyilatkozat