



iEM2110 1 fázisú fogyasztásmérő
63A kijelzővel, kWh és kvarh
impulzus kimenet 2 tarifa, 4
negyedes fogyasztásmérés, MID

A9MEM2110

Nettó listaár: 73 382,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Family	Acti 9 iEM3000
Készülék Rövid Neve	iEM2135
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Energiamérő

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	1P+N
Mérés Típusa	Hatásos és meddő teljesítmény Hatásos energia Áram Feszültség
Mérési Típus	Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
Készülék Alkalmazás	Alszámlázás PC alkalmazás Több tarifás
Pontossági Osztály	1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22 B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3 2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
Input Type	Közvetlen bemenet
Maximum Current [Imax]	63 A
Alap Áramerősség	5 A
Rated Current	63 A
Névleges Feszültség	230 V +/- 20 %
Hálózati Frekvencia	60 Hz 50 Hz
Frekvencia Méréstartomány	45...65 Hz
Technológia Típusa	Elektronikus
Kijelző Típusa	LCD kijelző
Mintavételi Sebesség	32 minta/ciklus
Mért Áram	0,25...63 A
Kijelző Digitek	8
Legnagyobb Mért Érték	999999.99 kWh
Tariff Counter	Díjszabás (2)
Kommunikációs Port Protokoll	NTP

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kommunikációs Port Típusa	-
Helyi Jelzés	Piros LED: CF rendszerkártya elérés (DISK) 1...1000 p/kWh
Digital Inputs	1 digitális
Digital Outputs	2 impulzus energy monitoring:
Kimeneti Feszültség	3...33 V AC@90 mA 5...70 V DC@90 mA
Impulzus Időtartama	30...100 ms
Supply Voltage	9 V AC 50 Hz
Teljesítményigény Va-Ban	3 VA -240 V AC
Teljesítményigény W-Ben	1 W
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV 1.4...2 GHz
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Csatlakozás Típusa	Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65...33 mm ² kábel tömör Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65...33 mm ² kábel sodrott kábelvéggel Impulzus kimenet: csavaros csatlakozás (felső) 1 1...4 mm ² kábel tömör Impulzus kimenet: csavaros csatlakozás (felső) 1 1...2,5 mm ² kábel sodrott kábelvéggel
Meghúzási Nyomaték	Betápláló áramkör: 2 N.m PZ2 csavarhúzó Impulzus kimenet: 0,5 N.m3,5 mm
Vezeték Csupaszítási Hossz	Betápláló áramkör: 17 mm Impulzus kimenet: 6 mm
Szabványok	IEC 62053-21 IEC 62053-22 IEC 62053-24 IEC 62052-31
Terméktanúsítványok	MID MI-001 megfelel EN 50470-3 MID MI-001 megfelel EN 50470-3 CE

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529 IP20 tokozat:
Túlfeszültség Kategória	III
Szennyezettségi Fok	2
Égégátlás	V0 megfelel UL 94
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...70 °C
Működési Magasság	< 2000 m
Relatív Páratartalom	0...95 % -55 °C
Szín	Fehér
9 Mm-Es Osztások	4
Szélesség	36 mm
Magasság	90 mm
Mélység	70 mm
Nettó Súly	0,175 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,2 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	9,8 cm
1. Csomag Súlya	216,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	29
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	6,719 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)