

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iLD K áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 25A, 30mA

A9R50425

Nettó listaár: 23 994,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iLD K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iLD K
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	25 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	AC típus
Minőségi Címkek	VDE

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 500 A Im 500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Impulzus Áram	250 A
Érintkező Helyzetjelző	Nem
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	85 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	72 mm
Mélység	69 mm
Nettó Súly	0,37 kg
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	5000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 2000 ciklus
Retteselési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	16 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 200 A megfelel MSZ EN 61008-1
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-5...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm
1. Csomag Súlya	357,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	27
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	10,242 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre