

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 4P,
40A, 415AC

A9S65440

Nettó listaár: 24 556,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti9 iSW
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Rövid Neve	iSW-NA
Készülék Alkalmazás	Szigetelés Vezérlés
Pólusok Megnevezése	4P
Felhasználási Kategória	AC-22A
Alkalmasság Leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Le Névleges Üzemi Áram	40 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1260 A
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	73 mm
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	15000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 50 mm² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték hosszúság	14 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
Ip Védettségi Fok	IP20
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,000 cm
1.Csomag Hossza	9,300 cm
1. Csomag Súlya	336,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	2,780 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	20,000 cm
2. Csomag Súlya	1,048 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	33
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	11,964 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre