

# Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó,  
SI osztály, 3P, 40A, 30mA,  
monokonnect

A9V61340

## Fő jellemzők

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | Acti 9                                                                                               |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa     | Kiegészítő áram-védőeszközök                                                                         |
| Készülék Rövid Neve              | Vigi iC65                                                                                            |
| Pólusok Megnevezése              | 3P                                                                                                   |
| [In] Névleges Áram               | 40 A                                                                                                 |
| Földszívárgás Érzékenység        | 30 mA                                                                                                |
| Földzárlatvédelmi Időkésleltetés | Pillanatnyi                                                                                          |
| Earth Leakage Protection Type    | A-SI típus                                                                                           |
| Hálózat Típusa                   | AC                                                                                                   |
| Hálózati Frekvencia              | 50/60 Hz                                                                                             |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség   | 400...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-1<br>400...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Szabványok                       | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                   |
| 9 Mm-Es Osztások                 | 7                                                                                                    |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Készülék Helye A Rendszerben                    | Kimenő                                         |
| Szívárgóáram Kioldási Technológia               | Feszültségfüggetlen                            |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség            | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2         |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság         | 6 kV megfelel IEC 60947-2                      |
| Termékcsalád Kompatibilitása                    | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Termék Kompatibilitása                          | Egyes csatlakozó                               |
| Helyi Jelzés                                    | Szétkapcsolásjelző                             |
| Szerelési Mód                                   | Klipszes                                       |
| Rögzítés                                        | DIN sín                                        |
| Elektromos Csatlakozás Megszakítóhoz            | Csavarokkal                                    |
| Fésűs Gyűjtő sín És Elosztóblokk Kompatibilitás | Feneklap: igen                                 |
| Magasság                                        | 91 mm                                          |
| Szélesség                                       | 117 mm                                         |
| Mélység                                         | 73,5 mm                                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó Súly                 | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozások - Terminálok | Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1...35 mm <sup>2</sup> merev kábelvég nélkül<br>Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvég nélkül<br>Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel |
| Vezeték Csupaszítási Hossz | 14 mm for fenéklap connection                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meghúzási Nyomaték         | 3,5 N.m fenéklap                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Környezet

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettség Szint                          | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi Fok                         | 3 megfelel IEC 60947-2                                                                  |
| Elektromágneses Kompatibilitás              | 8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1                                    |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...60 °C                                                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...85 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 8,7 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 12,0 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 14,7 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 259,0 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 15      |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,0 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,0 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,0 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 4,36 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

- ✓

Higanymentes
- ✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen
- ✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |