

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 EIO modul, M580 Ethernet hátlaphoz, lakkozott

BMECRA31210C

Nettó listaár: 656 840,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termékcsalád Kompatibilitása	Modicon M581
Termék Vagy Alkatrész Típusa	I/O bővítmőkártya
Készülék Alkalmazás	X80 Ethernet RIO drop adaptor
Termék Specifikus Alkalmazás	Távoli I/O modulokhoz

Kiegészítő jellemzők

Bus Típus	Busz X a távoli hátlapon keresztül Ethernet a távoli hátlapon keresztül
Portok Száma	3
Integrált Csatlakozási Típus	1 port esetén service or distributed equipment 2 port esetén Ethernet RIO Network (RSTP)
Kommunikációs Hálózat Típusa	IPv6 (internet protokoll)
Kommunikációs Port Protokoll	Ethernet/IP Explicit
Kommunikációs Szolgáltatás	Ethernet/IP adapter RSTP (Ring topology support) Ethernet RIO network Quality of Service (QoS) CIP Explicit messaging (server) Modbus TCP server for module diagnostics DHCP kliens TFTP client FTP client FDR client NTP client SNTP client SNMP ágens
Kiberbiztonság	Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok Syslog protokoll támogatás
Csatlakozó Típusa	3 RJ45
Váltómód	Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Átviteli Sebesség	10/100 Mbit/s
Ethernet Port	10/100BASE-TX
Rendelkezésre Álló Funkció	CCOTF (konfiguráció módosítása működés közben) Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT) Port mirroring System time stamping Non-interfering type 1 I/O extension rack
Adatrögzítés	10 ms-os időbélyegző

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Topológia	Gyűrű
Helyi Jelzés	Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld) Modul hiba (FLT): 1 LED (piros) Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros) Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros) Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (zöld)
Áramfelvétel	1800 mA
Bemeneti Feszültség	3.3 V DC
Termékkompatibilitás	0...1024 discrete channel 0...256 analog channel számlálómodul time-stamping module SSI encoder interface module motion control module frequency input module AS-Interface module serial link module fiber converter modules HART modul súlymérő modul CANopen master module (standalone CPU only) PROFIBUS module (standalone CPU only) Ethernet switch module
Modulformátum	Szabvány
Nettó Súly	0,225 kg
Maximum Altitude Transport	3000 m
Relatív Páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Szerelési Mód	Polcra szerelhető
Szélesség	32 mm
Magasság	100 mm
Mélység	87,5 mm

Környezet

Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE UL-Aex CSA-Ex RCM EAC METI Denan B IECEx INE 17.0006 zone 2/22 Veszélyes hely 1-es kategória, 1-es osztály, A, B, C csoport
Szabványok	EN/IEC 61131-2 : 2003 EN/IEC 61131 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, közbenső helyzet EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-31 UL 1283 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2

Környezeti Jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Üzemi Magasság	<= 2000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	11,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	272,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	4,398 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) with removable terminal block (cage, screw or spring)
(2) with FCN connector
(3) on AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H rack.

	a (in mm)	a (in in.)
BMEXBP0400 and BMEXBP0400H	242.4	09.54
BMEXBP0800 and BMEXBP0800H	372.8	14.68
BMEXBP1200 and BMEXBP1200H	503.2	19.81