



ACTI9 Smartlink RS485 kommunikációs Input/Output modul

A9XMSB11

Nettó listaár: 116 506,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	EcoStruxure Building Expert
Termék Neve	EcoStruxure I/O Smart Link
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Intelligens kommunikációs modul
Készülék Rövid Neve	I/O Smart Link
Application Type	Terheléscsökkentés Megszakító állapotfigyelés Alap energia mérés E
Number Max Of Connected Devices	Up to 11 wired devices
Csatornák Csoportja	1 csoport 11 digitális csatorna
Maximális Betáp Áram	1,5 A
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC +/- 20 %
Termékkompatibilitás	Digitális bemenet és kimenet Impulzus kimeneti mérő
Kommunikációs Szolgáltatás	Modbus server esetén RSTP
Webszerver	BMS vezérlő kompatibilis
Webszolgáltatások	Felhasználó által megadott weblapok (rendelkezésre áll 8 MB)

Kiegészítő jellemzők

Alkalmazás Specifikus I / O	Impulzusszámláló Impulzus átalakító
Védelem Típusa	Rövidre zárt kimenőjelek ellen esetén segédjelző sorkapocs Rövidre zárt kimenőjelek ellen esetén bemenet Túlfeszültség -33 V DC esetén digitális kimenet
Ellenállóképesség Mikromegszakításokkal Szemben	10 ms
Visszaállítás	Gyári beállítások visszaállítása mellett előlap Saruzott nyomógommbal By address encoder By plug in, plug out the power supply
Bemenet/Kimenet Típusa	2 bemenet + 1 kimenet digitális csatornánként
Bemenet Típusa	Áramcsökkenés esetén Digitális bemenet / kimenet, 24 V DC +/- 20 % -2,5 mA
Maximális Állandó Áram	5 mA esetén Digitális bemenet / kimenet
Elektromágneses Szűrési Idő	2 ms for Digitális bemenet / kimenet a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
Kimeneti Típus	Logikai áramforrás: 24 V - DC - 100 mA
Feszültségleadobás	<1 V kimenet 1 állapotában digitális kimenet
Bekapcsolási Túláram	0,5 A esetén digitális kimenet 7 A esetén betáplálás

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Helyi Jelzés	Kommunikáció (CH0): 1 LED (sárga) Állapot: 1 LED (zöld/piros)
Beállítás Típusa	Modbus cím 01...99 esetén Cím kódolók Visszaállítás esetén Cím kódolók Visszaállítás esetén PlusLink
Szerelési Helyzet	Vízszintes és függőleges on DIN rail
Szín	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás Helye	Elülső
Csatlakozás Típusa	Rugós-szorító csatlakozók qty: 11 for digitális kimenet, külön rendelt Körmös csatlakozás qty: 1 for Tápfeszültség áramkör Körmös csatlakozás qty: 1 for Kommunikációs busz
Rögzítőcsatlakozás Kapacitása	2 x 0,2...2 x 1 mm ² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvéggel esetén Kommunikációs busz 2 x 0,2...2 x 1 mm ² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvég nélkül esetén Kommunikációs busz 2 x 0,2...2 x 1 mm ² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvéggel esetén Kommunikációs busz 2 x 0,2...2 x 1 mm ² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvég nélkül esetén Kommunikációs busz 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , rugalmas kábelvéggel esetén Irányítás 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , rugalmas kábelvég nélkül esetén Irányítás 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , merev kábelvéggel esetén Irányítás 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² , merev kábelvég nélkül esetén Irányítás 2 x 0,2...2 x 1 mm ² , rugalmas kábelvéggel esetén Tápfeszültség áramkör 2 x 0,2...2 x 1 mm ² , rugalmas kábelvég nélkül esetén Tápfeszültség áramkör 2 x 0,2...2 x 1 mm ² , merev kábelvéggel esetén Tápfeszültség áramkör 2 x 0,2...2 x 1 mm ² , merev kábelvég nélkül esetén Tápfeszültség áramkör
Vezeték Csupaszítási Hossz	Irányítás: 10 mm Tápfeszültség áramkör: 7 mm Kommunikációs busz: 7 mm
Kommunikációs Hálózat Típusa	RS485 Modbus RTU és ASCII kliens/szerver SUB-D 9 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
9 Mm-Es Fogak	0 hasznos
Magasság	22,5 mm
Szélesség	359 mm
Mélység	42 mm
Nettó Súly	188 g
Tartozékok	1 darab bus connector 1 darab power supply connector 2 darabos készlet locking clips
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 iTL+ kiegészítő Linergy Linergy LGY Acti 9 iOF+SD 24 Acti 9 iACTc Acti 9 iATL4 Powerlogic Impulzus kimeneti mérő Acti 9 RCA iC60 Acti 9 Acti 9 iCT+ kiegészítő Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iDPN Vígi Acti 9 Acti9 C40 Multi9 Multi9 C60 Acti 9 Acti9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 I-NA Acti 9 Acti 9 iTL Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Ti24 csatlakozó
Üzembe Helyezési Felület	EcoStruxure Power Commission 1000BASE-T

Piaci Szegmens	Épületek Kiskereskedelmi
Kompatibilitási Kód	Acti 9 Smartlink
Környezet	
Ip Védettségi Szint	IP20
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi Fok	3
Elektromágneses Kompatibilitás	Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása (riasztás), B osztályú, 8 kV légrés, 4 kV érintkező, conforming to IEC 61000-4-2 3. szint Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása (érintkező kisülés), B osztályú, 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2 3. szint Személyek és anyagok biztonsága (80 MHz...1 GHz), class A, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to IEC 61000-4-3 3. szint Betáplálás: személyek és anyagok biztonsága (1.4...6 GHz), class A, 3 V/m, 1.4...2 GHz, conforming to IEC 61000-4-3 3. szint Betáplálás: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség (5...100 kHz), B osztályú, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint Bemeneti / kimeneti áramkör: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség, B osztályú, 1 kV, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint Kommunikációs busz: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség (0,15...8 MHz), B osztályú, 1 kV, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint Vezetett kibocsátás (0,15...8 MHz), class A, 3 V, conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint Végvezetett HF zavarok (0,15...80 MHz), B osztályú, conforming to IEC 61326-1 Végvezetett HF zavarok (0,15...80 MHz), B osztályú, conforming to CISPR 11 Sugárzott emisszió (30...6000 MHz), B osztályú, conforming to IEC 61326-1 Sugárzott emisszió (30...6000 MHz), B osztályú, conforming to CISPR 11 Betáplálás: lökfeszültség próba (DM coupling 42 Ohm), B osztályú, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5 3. szint Betáplálás: lökfeszültség próba (CM coupling 42 Ohm), B osztályú, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to IEC 61000-4-5 3. szint Kommunikációs busz: lökfeszültség próba (CM coupling 2 Ohm), B osztályú, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Környezeti Jellemző	Korrozív 4 megfelel IEC 60721-3-3 Sós kód 3 megfelel IEC 60068-2-56
Rezgési Ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás, amplitúdó = 3.5 mm (f = 5...300 Hz)10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűzellenállási Képesség	Egyéb alkatrészek: 650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-12 Ellenőrző terminálon: 960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-12
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	0...93 % -40 °C
Üzemi Magasság	0...2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Szabványok	IEC 61010-2-30 IEC 61010-1
Csomagolási egység	
1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,4 cm
1.Csomag Hossza	36,4 cm

1. Csomag Súlya	271,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	32
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	9,063 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ