

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 kommunikációs modul, OPC UA, megerősített

BMENUA0100H

Nettó listaár: 906 130,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kommunikációs aljzat
Termékkompatibilitás	Ethernet + X-busz polc

Kiegészítő jellemzők

Integrált Csatlakozási Típus	1 Ethernet, csatlakozó típusa: RJ45, átviteli sebesség: 1 Gbit/s, átviteli módus: dupla árnyékolt sodrott érpár 1 Ethernet, átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Webszerver	For configuration
Átviteli Közeg	Ethernet csatlakozó tartópanel
Kommunikációs Szolgáltatás	OPC UA szerver Modbus TCP üzenetkezelés SNMP hálózatmenedzsment NTP időszinkronizálás Beépített router OPC UA client
Pontosság	Role-based access control System hardening Secure communication (HTTPS) Achilles certified Syslog protokoll támogatás Transport layer security IPSec SNMP logging Certificate based authentication
Ethernet Port	10/100/1000 BASE-TX
Betáplálás	Belső ellátás
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat
Jelölés	CE CSA
Modulformátum	Szabvány
Áramfelvétel	<= 140 mA -24 V DC elkülönítetlen
Hosszúság	86,05 mm
Szélesség	32 mm
Magasság	131 mm
Nettó Súly	0,4 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
--	-------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	5...95 % 60 Hz-en
Ip Védettségi Fok	IP20
Írányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE UL-Aex CSA-Ex RCM EAC METI Denan B IECEX INE 17.0006 zone 2/22
Szabványok	IEC 61131-2 : 2003 IEC 61010-2-30 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 IEC 61008, közbenső helyzet IEC 61851-1, location G IEC 60079-31
Környezeti Jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Veszélyes helyszín class I division 2
Helyi Jelzés	Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld) Processzor működik (RUN): 1 LED (piros) ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota): 1 LED (zöld/piros) Eth ST (Ethernet állapota): 1 LED (zöld/piros) Leállítás: 1 LED (zöld/piros) Kommunikációs hiba: 1 LED (+32 csatornás kijelző)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,4 cm
1. Csomag Szélessége	17,3 cm
1.Csomag Hossza	21,7 cm
1. Csomag Súlya	270,0 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) : Front View
(2) : Side View
(3) : Back View
(4) : Top View