

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 63A, 300mA

A9Z24263

Nettó listaár: 56 626,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iLD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iLD
Pólusok Megnevezése	2P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	63 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	10 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	91 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	0,21 kg
Szín	Fehér

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 15000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatóló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,300 cm
1. Csomag Szélessége	4,000 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm
1. Csomag Súlya	202,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	54
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	12,726 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre