

Termékadatlap

Műszaki adatok



discrete input module X80 - 8 inputs
- 100...120 V AC isolated

BMXDAI0814

Nettó listaár: 97 718,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diszkrét bemeneti modul Fipion
Diszkrét Bemenet Száma	8
Diszkrét Bemenet Típusa	Izolált csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10
Bemenet Típusa	Kapacitív
Diszkrét Bemeneti Feszültség	100...120 V AC
Diszkrét Bemeneti Áram	5 mA

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti Kompatibilitás	2-wire proximity sensor megfelel IEC 60947-5-4 2-wire proximity sensor megfelel IEC 61131-3 Ed.3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Hálózati Frekvencia Korlátok	47...63 Hz
Sensor Power Supply	85...132 V
Áramerősség Garantált 1 Állapot	>= 2.5 mA
Áramerősség Garantált 0 Állapot	<= 1 mA
Bemeneti Impedancia	13000 Ohm
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-Ben	2,35 W
Ac Activation Response Time	10 ms
Ac Deactivation Response Time	20 ms
Jellemző Áramfogyasztás	61 mA -3,3 V DC
Mtbf Megbízhatóság	1500000 H
Védelem Típusa	1 külső biztosíték kimenő csatornánként vagy kimenő csatorna csoportonként0,25 A gyors olvadóbiztosító
Led Állapota	1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN) 1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó Súly	0,115 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)


Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



(1) with removable terminal block (cage, screw or spring)

(2) with FCN connector


(3) on AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMEXBP0400/0400H/0800/0800H/1200/1200H rack.

	a (in mm)	a (in in.)
BMEXBP0400 and BMEXBP0400H	242.4	09.54
BMEXBP0800 and BMEXBP0800H	372.8	14.68
BMEXBP1200 and BMEXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram



Module Connection



power supply: 100...120 VAC

fuse: fast blow fuse of 0.25A

NC not connected