



X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 48 VAC

BMXDAI1603

Nettó listaár: 100 950,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diszkrét bemeneti modul Fipion
Diszkrét Bemenet Száma	16
Diszkrét Bemenet Típusa	Izolált
Bemenet Típusa	Kapacitív
Diszkrét Bemeneti Feszültség	48 V AC
Diszkrét Bemeneti Áram	5 mA

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti Kompatibilitás	2-wire proximity sensor megfelel IEC 60947-5-4 2-wire proximity sensor megfelel IEC 61131-3 Ed.3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Hálózati Frekvencia Korlátok	47...63 Hz
Sensor Power Supply	40...52 V
Áramerősség Garantált 1 Állapot	>= 2 mA
Áramerősség Garantált 0 Állapot	<= 1 mA
Bemeneti Impedancia	9000 Ohm
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményvesztesség W-Ben	4 W
Ac Activation Response Time	10 ms
Ac Deactivation Response Time	20 ms
Jellemző Áramfogyasztás	76 mA -3,3 V DC
Mtbf Megbízhatóság	1132000 H
Védelem Típusa	1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,5 A gyors olvadóbiztosító
Feszültségdetektálási Küszöb	< 24 V AC érzékelő/beavatkozó busz hiba > 36 V AC érzékelő/beavatkozó busz OK
Led Állapota	1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN) 1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó Súly	0,115 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszűltűűgű dűrektűva 2014/30/EU - elektroműgneses kompatűbűlűtűs
Dielektromos Szűlűrűdsűg	1500 V AC -50/60 Hz 1 perc
Rezgűsű Ellenűllűs	3 mm
űtűsűllűsűg	35 gn
Kűrűnyezeti Levegű Hűműrsűkűlete A Tűrolűshoz	-40...85 °C
Kűrűnyezeti Levegű Hűműrsűkűlete A Műkűdűshoz	0...60 °C
Relatűv Pűratartalom	5...95 % -55 °C kontaktűspaszta nűlkűl
űzemi Magassűg	0...2000 m 2000 m leűrtűkelűsű faktorrall

Csomagolűsű egysűg

1. Csomag-Csomagolűsű Egysűg Tűpusa	PCE
Egysűgek Szűma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassűga	5,500 cm
1. Csomag Szűlűssűge	11,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Sűlya	148,000 g
2. Csomag- Csomagolűsű Egysűg Tűpusa	S02
Egysűgek Szűma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassűga	15,000 cm
2. Csomag Szűlűssűge	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Sűlya	2,295 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)


Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram



Module Connection



power supply 48 VAC
fuse fast blow fuse of 0.5 A