

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, SI osztály, 2P, 80A, 30mA

A9Z31280

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iLD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iLD
Pólusok Megnevezése	2P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	80 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A-SI típus

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	10 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	91 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	0,21 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 10000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm ² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm ² sodrott, érvég hüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm ² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm ² sodrott, érvég hüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel MSZ EN 61008-1
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,400 cm
1. Csomag Szélessége	4,000 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm
1. Csomag Súlya	238,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	9,200 cm
2. Csomag Szélessége	10,800 cm
2. Csomag Hossza	25,500 cm
2. Csomag Súlya	1,494 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	54
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	13,933 kg

Garancia

Garancia

18 months