

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 expert bővítő modul,
időbélyeges bemeneti modul, 16
csatornás, extra hőmérséklet
tartomány, -24...+70°C

BMXERT1604T

Nettó listaár: 236 330,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Multifunkciós bemeneti modul

Kiegészítő jellemzők

Rendelkezésre Álló Funkció	Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Adatörögzés	1 ms-os időbélyegző
Idő Szinkronizálási Protokollt	DCF77 IRIG-B
Csatornák Csoportja	4 csoport, 4 bemenetes esetén programozható érintkező bemenet
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC (feszültségtartomány: 19...30 V) 48...60 V DC (feszültségtartomány: 38...75 V) 110...125 V DC (feszültségtartomány: 88...156 V)
Kapcsolási Feszültség	125 V -1,3 mA esetén programozható érintkező bemenet 110 V -1,3 mA esetén programozható érintkező bemenet 60 V -2,5 mA esetén programozható érintkező bemenet 48 V -2,5 mA esetén programozható érintkező bemenet 24 V -6,7 mA esetén programozható érintkező bemenet
Teljesítményigény W-Ben	4 W esetén programozható érintkező bemenet
Áramfelvétel	30 mA -24 V DC elkülönítetlen 130 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
Szigetelési Feszültség	2500 V DC esetén 60 s busz IRIG/DCF felé 1400 V DC esetén 60 s alapértelmezett 2500 V DC esetén 60 s hagyományos bemenet IRIG/DCF felé
Ütközés Elleni Szűrés	Konfigurálható 0-255 ms között
Mintavételi Időtartam	0,5 ms
Beolvasási Idő	1 ms
Helyi Jelzés	Firmware és modulfutás (RUN): 1 LED (zöld) Állapot (STS): 1 LED (zöld) Modul készenléti üzemmódban: 1 LED (piros) Tápegység (KI): 1 LED (piros) Bemeneti feszültség: 18 LED
Szélesség	32 mm
Magasság	100 mm
Mélység	86 mm

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési Magasság	<= 4000 mA
Irányelvek	2014/35/EU - kiefeszűltűgű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Terméktanúsítványok	CE RCM CSA-Ex EAC METI Denan UL-Aex
Szabványok	EN/IEC 61131 EN/IEC 61131-2 : 2003 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1
Környezeti Jellemző	Gas resistant 1 osztály Gas resistant 3K3 osztály Porálló class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant 3. szint Mold growth resistant 3C2 osztály Fungal spore resistant 3C2 osztály

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,0 cm
1.Csomag Hossza	11,7 cm
1. Csomag Súlya	153,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	2,6 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)


[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Presentation

Presentation



1 : Module

2 : 28-pin removable terminal block (provided separately)

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connections and Schema

Wiring Diagram



Definition	Pin Number		Definition
DCF_IN	2	1	IRIG+
DCF_COM	4	3	IRIG-
Not Connected	6	5	Not Connected
I1	8	7	I0
I3	10	9	I2
I5	12	11	I4
I7	14	13	I6
I9	16	15	I8
I11	18	17	I10
I13	20	19	I12
I15	22	21	I14

Definition	Pin Number		Definition
Not Connected	24	23	Not Connected
UB+	26	25	0 Vdc
UB+	28	27	0 Vdc

