

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 kommunikációs modul, M340, Ethernet IP / Modbus TCP/IP, megerősített

BMXNOE0100H

Nettó listaár: 725 725,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ethernet TCP/IP adóvevő
Termék Specifikus Alkalmazás	Nagy igénybevételt jelentő környezetekhez
Koncepció	Transparent Ready
Integrált Csatlakozási Típus	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár transparent ready B30 osztály
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs Szolgáltatás	Sávszélesség menedzselés Adatszerkesztő (PC végponton keresztül) FDR szerver Rack Megtekintő SNMP hálózati adminisztrátor Globális Adat I/O letapogatás Modbus TCP üzenetkezelés Konfigurálható webszerver
Ethernet Port	10BASE-T/100BASE-TX
Memória leírás	Flash memóriakártyával (BMXRWSC016M) szállítva
Memória Használat	Alkalmazás mentése Szabványos webkiszolgáló aktiválása
Betáplálás	Belső ellátás
Jelölés	CE
Helyi Jelzés	Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld) Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld) Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld) Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (piros) Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros) Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Vezérlő Típusa	Távírányítás külső nyomóval
Áramfelvétel	90 mA -24 V DC
Modulformátum	Szabvány
Nettó Súly	0,2 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Ip Védettségi Fok	IP20

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/34/EU - ATEX directive
Termékbizonyítvány	CE UL-Aex CSA-Ex RCM EAC METI Denan B IECEX INE 17.0006 zone 2/22
Szabványok	IEC 61131-2 : 2003 IEC 61010-2-30 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 IACS E10 IEC 61008, közbenső helyzet IEC 61851-1, location G IEC 60079-31
Környezeti Jellemző	Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04 Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3 Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1 Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Veszélyes helyszín class I division 2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	11,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	246,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,705 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81