



X80 bővítő modul, biztonsági digitális kimenet, 8 csatornás, 24VDC, source

BMXSDO0802

Nettó listaár: 278 965,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diszkrét kimeneti modul Fipion
Diszkrét Kimeneti Szám	8 megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét Kimenet Típusa	Félvezető Nem izolált
Diszkrét Kimeneti Logika	Pozitív
Diszkrét Kimeneti Feszültség	24 V 19...30 V DC
Diszkrét Kimeneti Áram	0.5 A
Kimenet Kompatibilitás	Nem IEC 61131-2 DC bemenet IEC 61131-2 3. típusú DC bemenet

Kiegészítő jellemzők

Csatornánkénti Áram	0,625 A
Modulonkénti Áram	10 A
Szivárgási Áram	0,5 mA at state 0
Feszültségledobás	<1,2 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-Ben	4,4 W
Válaszidő A Kimeneten	1.2 ms
Kimenetek Párhuzamosítása	Igen : maximum 2
Jellemző Áramfogyasztás	264 mA -3,3 V DC 15 mA -24 V
Mtbf Megbízhatóság	383000 H
Védelem Típusa	bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem túlterhelés elleni védelem (hővédelem) túlfeszültség-védelem a kimeneten rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti Túlterhelés-Védelem	Áramkorlátozóval Elektronikus áramköri megszakítóval, 1,5 In
Kimeneti Túlfeszültség-Védelem	Transil diódával
Kimeneti Rövidzárlati Védelem	2 A-es külső biztosítókkal
Fordított Polaritás Védelem	Ellentétesen felszerelt dióda
Feszültségdetektálási Küszöb	< 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba > 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
Maximum Tungsten Load	6 W

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kapcsolási Frekvencia	0,5/LI² Hz
Ohmos Terhelésimpedancia	>= 48 Ohm
Led Állapota	1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN) 1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó Súly	0,12 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Gas resistant 1 osztály Gas resistant 3K3 osztály Porálló class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant 3. szint Mold growth resistant 3C2 osztály Fungal spore resistant 3C2 osztály
Dielektromos Szilárdság	1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, kimeneti jelfogó 1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, I/O csoportok között
Rezgési Ellenállás	3 mm
Ütésállóság	15 gn
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Relatív Páratartalom	5...95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
Védőkezelés	Konform Humiseal 1A33 bevonat
Üzemi Magasság	0...2000 m 2000 m leértékelési faktoral

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	18,000 cm
1.Csomag Hossza	26,000 cm
1. Csomag Súlya	341,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,209 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)


Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81