

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iID EV áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 40A, 30mA

A9Z51440

Nettó listaár: 140 022,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád                     | Acti 9                         |
| Termék Neve                      | Acti9 iID                      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa     | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Készülék Rövid Neve              | iID                            |
| Készülék Alkalmazás              | Elektromosautó-töltő áramás    |
| Pólusok Megnevezése              | 4P                             |
| Nulla Helyzete                   | Bal                            |
| [In] Névleges Áram               | 40 A                           |
| Hálózat Típusa                   | AC                             |
| Földszivárgás Érzékenység        | 30 mA                          |
| Földzárlatvédelmi Időkésleltetés | Pillanatnyi                    |
| Földzárlatvédelmi Osztály        | B-EV (Elektromos jármű) típusú |
| Minőségi Címkek                  | VDE<br>NF<br>IMQ<br>KEMA       |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Készülék Helye A Rendszerben            | Kimenő<br>Delta megszakításban      |
| Hálózati Frekvencia                     | 50 Hz                               |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség          | 400 V AC 50 Hz                      |
| Szivárgóáram Kioldási Technológia       | Feszültségfüggetlen                 |
| Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség | Idm 1500 A<br>Im 1500 A             |
| Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram   | 10 kA                               |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 500 V                               |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV                                |
| Hőelvezetés                             | 6 W                                 |
| Érintkező Helyzetjelző                  | Igen                                |
| Vezérlő Típusa                          | Kapcsoló                            |
| Helyi Jelzés                            | Szétkapcsolásjelző<br>ON/OFF jelzés |
| Szerelési Mód                           | Klipszes                            |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítés                   | DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 Mm-Es Osztások           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magasság                   | 88 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szélesség                  | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mélység                    | 79 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettó Súly                 | 415 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szín                       | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanikai Tartósság       | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektromos Élettartam      | 15000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reteselési Opciók Leírása  | Lakatoló eszköz                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozások - Terminálok | Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel<br>Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezeték Csupaszítási Hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meghúzási Nyomaték         | 3,5 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Környezet

|                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                         | IEC 61008-2-1<br>IEC/EN 62423<br>EN 61008-1                                             |
| Terméktanúsítványok                                | CCC<br>KCC                                                                              |
| Ip Védettségi Szint                                | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Ik Védettségi Fok                                  | IK05                                                                                    |
| Szennyezettségi Fok                                | 3                                                                                       |
| Tűlfeszültségi Kategória                           | IV                                                                                      |
| Elektromágneses Kompatibilitás                     | 8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1                                   |
| Működési Magasság                                  | 0...2000 m                                                                              |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete Működés Közben | -25...60 °C                                                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz     | -40...85 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1       |
| 1. Csomag Magassága                     | 7,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,5 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 10,0 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 448,0 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03     |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 27      |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 2. Csomag Szélessége | 30,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza     | 40,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya      | 12,55 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |