

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iID EV áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 63A, 30mA

A9Z51463

Nettó listaár: 224 031,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iID
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iID
Készülék Alkalmazás	Elektromosautó-töltő áram
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	63 A
Hálózat Típusa	AC
Földszivárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	B-EV (Elektromos jármű) típusú
Minőségi Címkek	VDE NF IMQ KEMA

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő Delta megszakításban
Hálózati Frekvencia	50 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50 Hz
Szivárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	10 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	Szétkapcsolásjelző ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	88 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	79 mm
Nettó Súly	415 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	15000 ciklus
Reteszelési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-1
Terméktanúsítványok	CCC KCC
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05
Szennyezettségi Fok	3
Túlfeszültségi Kategória	IV
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1
Működési Magasság	0...2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	451,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	27
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm

2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	12,619 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ