

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, B-SI osztály, 4P, 40A, 300mA-S

A9Z65440

Nettó listaár: 157 522,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 iID
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	iID
Készülék Alkalmazás	Photovoltaic 3P speed drive Lift
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	40 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Szelektív
Földzárlatvédelmi Osztály	Type B-SI (Super Immunised)
Minőségi Címkek	VDE NF IMQ KEMA

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő Delta megszakításban
Hálózati Frekvencia	50 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	10 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés Feszültségek jelenléte (OK): LED (zöld) Szétkapcsolásjelző

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	88 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	79 mm
Nettó Súly	415 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	15000 ciklus
Reteselési Opciók Leírása	Lakatoló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvég hüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvég hüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-1
Terméktanúsítványok	CCC
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05
Szennyezettségi Fok	3
Tűlfeszültségi Kategória	IV
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 5 kA megfelel MSZ EN 61008-1
Működési Magasság	0...2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység T❖❖Pusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	426,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	27

2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	12,024 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ