

Termékadatlap

Műszaki adatok



Modicon ABE7 elosztóblokk, miniatűr, HE10, 16 digitális csatorna, 1 sorkapocs/csatorna

ABE7H16C10

Nettó listaár: 28 037,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Atrium
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Passzív szűrő
Alapzat Típusa	Miniatűr csatlakozólap
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	19...30 V megfelel IEC 61131-2 : 2003
Csatornák Száma	16
Végpontok Száma Csatornánként	1
Csatlakozás Típusa	Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm², 0,09...1,5 mm² (AWG 28...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm², 0,14...2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) tömör Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm², 0,14...2,5 mm² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvég nélkül Csavaros nyomólappal, 2 x 0.14...0.7 mm², 0,09...0,75 mm² (AWG 28...AWG 22) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 2 x 0,22 mm², 0,2...2,5 mm² (AWG 24...AWG 16) tömör

Kiegészítő jellemzők

Supply Voltage Type	DC elkülönítetlen
A Vízszintes Sorok Száma	1
Led Állapota	1 LED (zöld) betáp ON
Polaritás Eloszlás	Nem
Rövidzárlat-Védelem	2 A nem hozzáférhető belső biztosíték, 5 x 20 mm, gyors olvadóbiztosító (PNP pár)
Rögzítési Mód	Csíptetőkkal (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
Maximális Betáp Áram	1,8 A
Áram Csatornánként	0,5 A
Maximum Current Per Output Common	1,8 A
Feszültségesés A Betáplálás Biztosítékán	0,3 V
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	2000 V
Telepítési Kategória	II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási Nyomaték	0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Nettó Súly	0,16 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	GOST DNV-GL CSA-Ex UL-Aex EAC
Ip Védettségi Fok	IP2X conforming to MSZ EN 60529
Ellenállás Izzó Drótokkal Szemben	750 °C, kialszási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
Útésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési Ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás Elektrosztatikus Kísülésel Szemben	4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV (légkísülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Ellenállás Sugárzásos Mezőkkel Szemben	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-40...80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7 cm
1. Csomag Szélessége	8,3 cm
1.Csomag Hossza	13,6 cm
1. Csomag Súlya	1,155 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	16
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	18,48 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



(1) ABE7BV10 / BV20


Mounting and Clearance

Mounting




Connections and Schema

HE10 16 Channels



Wiring Diagram




(1) Inductive load

Performance Curves

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

16-channel Sub-base



L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)

- (1) TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm² (AWG 28).
- (2) TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm² (AWG 22).
- (3) Cables with c.s.a. 0.13 mm² (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.