

Phaseo ABL6 transzformátor,
1f-2f, 230-400/24VAC, 40VA

ABL6TS04B

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 1.
- ! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. jún. 1.

! Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Transformer Optimized
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Védő és szigetelő transzformátor
Névleges Teljesítmény Va-Ban	40 VA
Bemeneti Feszültség	230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1 400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Kimeneti Feszültség	24 V AC
Másodlagos Csavarás	Egyszeres
Védőfedél	Nincs
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...50 °C

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti Feszültség Korlátok	207...253 V 360...440 V
Hálózati Frekvencia Korlátok	47...63 Hz
Bemeneti Feszültség Tűrés	+/- 15 V
Hatásfok	81 %
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	9,4 W
Kimeneti Tartós Túlfeszültség	11 % (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
Maximum Voltage Drop At Rated Load	0,2 %
Terhelésmentes Veszteségek	4,4 W
Rövidzárlati Feszültség	10,27%
Kimeneti Védelem Típusa	Túlterhelés ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Zárlat ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Csatlakozás Típusa	esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 5 x 6 mm² AWG 12 esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12 esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 4 mm² + 12 x 2.5 mm² AWG 12
Jelölés	CE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítési Mód	4 csavarral átmérő: 4,8 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes 4 csavarral átmérő: 4,8 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges Csíptetőkkel (szerelőlappal) mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín 4 csavarral átmérő: 4,8 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
Működési Magasság	3600...4500 m
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Szélesség	78,0 mm
Magasság	70,0 mm
Mélység	91,0 mm
Nettó Súly	1,08 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	USSR EAC DNV Marine
Szabványok	UL 506
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	EMC megfelel EN 62052 Biztonság megfelel EN 61558-2-17 Biztonság megfelel EN 61558-2-6
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel VDE 0110
Dielektromos Szilárdság	2000 V huzalozott interfész és föld között 1 percig 4000 V szondák között

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	18,500 cm
1. Csomag Szélessége	12,500 cm
1.Csomag Hossza	15,000 cm
1. Csomag Súlya	1,270 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	89,200 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság **RoHS/REACH**

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Pvc-Mentes

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körköröségi profil

Dimensions Drawings

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	J	Ø
78	91	70	56	47.5	4.8

Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
3.07	3.58	2.76	2.20	1.87	0.19

Connections and Schema

Internal Scheme



Primary Voltage Wiring



Secondary Voltage Wiring

