

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IC2000 beltéri alkonykapcsoló (18 mm)

CCT15285

Nettó listaár: 25 970,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 IC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alkonykapcsoló
Készülék Rövid Neve	IC2000P+
Tartozék	twilight sensor beltéri/kültéri
Terhelés Típusa	izzólámpa: 2600 W halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF) kompakt fénycső: 170 W < 2 W LED lámpa: 30 W > 2 W LED lámpa: 200 W

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Csatornák Száma	1
Teljesítményigény W-Ben	0,5 W 1 állapot + bemenet BE
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális Kapcsolási Áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális Kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Kimenet Típusa	Szárazkontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Időkésleltetés	20 s be 80 s terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett
Fényerősség Beállítása	2...2000 lux
Csatlakozás Típusa	2 x 0,5...2,5 mm ² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel 1 x 2,5 mm ² csavaros bekötések szilárd sodrott
Szerelési Támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság	85,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	67 mm
Nettó Súly	87,5 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Tűlfeszültség Kategória	I. osztály
Jelölés	CE
Vezérlő Típusa	Napfelkelte/naplemente kalkulációval

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Relatív Páratartalom	90 %, nem kondenzálódó RH
Ip Védettségi Szint	IP20 IP669 (érzékelő elem)front IP40 (érzékelő elem)hátsó
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,7 cm
1. Csomag Szélessége	7,7 cm
1.Csomag Hossza	10,5 cm
1. Csomag Súlya	124,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	7,922 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ