

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IC100kp+ 2C SMART programozható alkonykapcsoló

CCT15495

Nettó listaár: 78 952,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 IC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Programozható alkonykapcsoló időkapcsoló funkcióval
Készülék Rövid Neve	IC200
Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Tartozék	twilight sensor kültér
Terhelés Típusa	izzólámpa: 2600 W halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF) kompakt fénycső: 170 W < 2 W LED lámpa: 30 W > 2 W LED lámpa: 200 W
Nyelv	Angol Francia Orosz Spanyol Olasz Holland Dán Horvát Magyar Szlovén Portugál Német Román Lengyel Svéd Norvég Finn Cseh

Kiegészítő jellemzők

Csatornák Száma	2
Teljesítményigény W-Ben	0,8 W standby
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális Kapcsolási Áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális Kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Kimenet Típusa	Szárazkontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Érintkezők Típusa És Összetétele	C/O
Maximum Number Of Programming Range	84
Rendelkezésre Álló Funkció	Külső motorventilátor Vízszintesen irányítható Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN) Érintőfunkció Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Vezérlő Típusa	Napfelkelte/naplemente kalkulációval Érintőképernyős panellel
Vezérlőgomb Típusa	4 push-buttons
Kijelző Típusa	Háttérvilágított LCD
Information Displayed On Mobile App	Működési időszámláló (csatornánként, besorolás: 1/2,5/4/5/7/8/10) Idő Nap Output contact status Current program
Időkésleltetés Tartománya	0...59 min (be) 0...59 min (terhelés nélküli be- és kidugasolás, bekapcsolt tápellátás mellett)
Power Reserve	10 év
Beállítás Típusa	Heti programozású
Fényerősség Beállítása	1...99000 lux
Csatlakozás Típusa	2 x 0,5...2,5 mm ² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel 1 x 2,5 mm ² csavaros bekötések szilárd sodrott
Szerelési Támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság	92,6 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	66,7 mm
Nettó Súly	138 g
Tűlfeszültség Kategória	I. osztály
Jelölés	CE

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Ip Védettségi Szint	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	10,000 cm
1.Csomag Hossza	10,500 cm
1. Csomag Súlya	262,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	22

2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	6,225 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ