



Altistart 48 lágyindító, 38A, 3f, 230...415VAC, Modbus RTU

ATS48D38Q

- ⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. aug. 7.
- ⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2030. dec. 31.

⚠ Szolgáltatások korlátozott értékesítése

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altistart U01
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Lágyindító
Termék Rendeltetési Helye	Aszinkron motorok
Termék Specifikus Alkalmazás	Nagy igénybevételre méretezett ágazatok és szivattyúk
Készülék Rövid Neve	ATS48
Felhasználási Kategória	AC-53B
Ue Power Supply Voltage	230...690 V -15...20 %
Power Supply Frequency	50...60 Hz - 60...15 %
Motorteljesítmény Kw	7,5 kW -230 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben súlyos alkalmazásokhoz 9 kW -230 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz 15 kW -230 V csatlakozás motor delta végpontokhoz súlyos alkalmazásokhoz 15 kW -400 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben súlyos alkalmazásokhoz 18,5 kW -230 V csatlakozás motor delta végpontokhoz szabványos alkalmazásokhoz 18,5 kW -400 V csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz 22 kW -400 V csatlakozás motor delta végpontokhoz súlyos alkalmazásokhoz 30 kW -400 V csatlakozás motor delta végpontokhoz szabványos alkalmazásokhoz

Kiegészítő jellemzők

Készülékcsatlakozás	A motor delta érintkezőihez A motor tápvezetékében
Védelem Típusa	Fázis aszimmetria: tápvezeték Hővédelem a hajtáson keresztül: motor Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
Szabványok	EN/IEC 60947-5
Terméktanúsítványok	UL-Aex C-Tick.1 TE DNV-GL NOM/ANCE CSA-Ex SETI CCC GOST
Jelölés	CE
Diszkrét Bemenet Száma	5
Diszkrét Bemenet Típusa	PTC, 750 Ohm -25 °C (Stop, Run, LI3, LI4) logika, <= 8 mA 4300 Ohm
Diszkrét Bemeneti Logika	Pozitív logika Stop, Run, LI3, LI4 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Minimális Kapcsolóáram	10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
Diszkrét Kimeneti Szám	2
Diszkrét Kimenet Típusa	(LO1) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható (LO2) logika kimenet 0 V közösen konfigurálható (R1) relé kimenetek hibarelé NO (R2) relé kimenetek indítórelé vége NO (R3) relé kimenetek motorhajtású NO
Analóg Kimeneti Típusa	Áramkimenet AO: 0-20 mA vagy 4-20 mA, impedancia <500 Ohm
Kommunikációs Port Protokoll	Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó Típusa	1 RJ45
Kommunikációs Adatkapcsolat	Soros
Fizikai Interfész	RS485 több leágazással
Átviteli Sebesség	4800, 9600 vagy 19200 bps
Rendelkezésre Álló Funkció	Külső bemenet felülíráshoz
Működési Helyzet	Függőleges +/- 10 fok
Magasság	275 mm
Szélesség	160 mm
Mélység	190 mm
Nettó Súly	4,9 kg

Környezet

Elektromágneses Kompatibilitás	Vezetett zavarkibocsátás B. szint megfelel IEC 60947-4-3 Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3 Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12 Elektrosztatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Relatív Páratartalom	0...95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	40...60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként) -10...40 °C (nélkül)
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...70 °C
Üzemi Magasság	<= 1000 m nélkül > 1000...2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	29,0 cm
1. Csomag Szélessége	26,0 cm
1.Csomag Hossza	37,0 cm
1. Csomag Súlya	5,765 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	73,5 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm

2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	59,576 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)


[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Right View
(2) Front View

Mounting and Clearance

Clearance

