

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, acél (106+6)

EPH0600162

Nettó listaár: 3 520,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Asfora                                     |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kapcsoló                                   |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus rögzítőkerettel                |
| Billentyűk Száma             | 2                                          |
| Kapcsolási Funkció           | Váltó                                      |
| Terhelés Típusa              | Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W |
| Színárnyalat                 | Acél                                       |
| A Csomagolás Típusa          | Tasakos                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Készülék Felszerelése           | Süllyesztett                       |
| Teljesítménytartomány           | 2300 W                             |
| Névleges Áram                   | 10 AX -250 V AC                    |
| Kábelek Száma                   | 2 vezeték(ek)2,5 mm²               |
| Kábel Merevsége                 | Rugalmas<br>Merev<br>Tömör sodrott |
| Vezeték hosszúság               | 13,0 mm                            |
| Anyag                           | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Felületkezelés                  | Festett                            |
| Vezető Anyaga                   | Réz                                |
| Rögzítési Mód                   | Csavarok vagy karmok51...70 mm     |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok | Rugós bekötés                      |
| Szélesség                       | 71 mm                              |
| Magasság                        | 71 mm                              |
| Mélység                         | 43,0 mm                            |
| Kiálló Mélység                  | 15 mm                              |
| Nettó Súly                      | 0,0621 kg                          |

### Környezet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Szabványok          | IEC 60669-1 |
| Terméktanúsítványok | TSE<br>VDE  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Minőségi Címkék                                | CE<br>UKR  |
| Ip Védettségi Fok                              | IP20       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -5...40 °C |

### Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 4,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 63,800 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 9,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 697,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 120       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 8,906 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |