



EVlink Parking töltő (szekrény) 7KW 1XT2 RFID

EVP2PE702R

Nettó listaár: 1 353 954,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék Neve	EVlink parking
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Készülék Rövid Neve	EVP2
Termékcsalád Kompatibilitása	EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás
Pólusok Leírása	1P+N esetén vezérlő áramkör 1P+N esetén betápláló áramkör
Szerelési Mód	Falra szerelhető Talajon álló
Ajánlat Típusa	Szabványos
Névleges Tápfeszültség	230 V AC 50/60 Hz betápláló áramkör 220...240 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
Földelő Rendszer	TT IT TN
Töltőcsatlakozók Száma	1
Csatlakozó Típus	Jobb oldal: T2 / ezüst bevonatú érintkezők
Maximum Supply Current	32 A esetén T2
Maximális Teljesítmény	7 kW esetén T2
Beléptetőrendszer	Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 14443 Azonosító kártya RFID megfelel ISO/IEC 15693

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés Típusa	1 piros nyomógomb, funkció: stop 1 zöld világító nyomógomb, funkció: indítás/fedél nyitása
Helyi Jelzés	Törtésre: 1 LED (zöld) (villogás) mellett oldal Elérhető: 1 LED (zöld) mellett elülső borítás Fenntartott: 1 LED (narancs) mellett elülső borítás Nem működik: 1 LED (piros) mellett elülső borítás
Webszerver	Beágyazott
Ethernet Szolgáltatás	Konfigurálás webszerveren keresztül
Magasság	625 mm
Szélesség	400 mm
Mélység	206 mm
Nettó Súly	20 kg
Szín	Szürke (RAL 7016)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP54 nem terhelt megfelel IEC 61851-1 IP54 terhelés alatt megfelel IEC 61851-1
Ik Védelmi Fokozat	IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22 IK10 csatlakozóaljzat megfelel IEC 61851-22
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...50 °C megfelel IEC 61851-22
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Üzemi Magasság	0...2000 m megfelel IEC 61851-22
Relatív Páratartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	25,0 cm
1. Csomag Szélessége	50,0 cm
1.Csomag Hossza	70,0 cm
1. Csomag Súlya	19,5 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	50,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	47,5 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen >
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.