

Termékadatlap

Műszaki adatok



EZC100H 1P 30kA/400V megszakító 100A

EZC100H1100

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyPact
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Rövid Neve	Easypact EZC100N
Megszakító Neve	Easypact EZC100H
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	1P
Védett Pólusok Leírása	1t
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[In] Névleges Áram	100 A -40 °C
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue Névleges Üzemi Feszültség	125 V DC megfelel IEC 60947-2 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges Értékek Kód	H
Megszakítási Kapacitás	10 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2 25 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 5 kA Icu -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 5 kA Icu -400...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	5 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2 12,5 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA -110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 kA -3 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 2,5 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási Kategória	AC
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldó Egység Névleges Értékek	100 A -50 °C
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1 3 megfelel IEC 947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Mechanikai Tartósság	13000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási Távolság	25 mm
Helyi Jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Nulla Védelem Beállítása	Védelem nélkül
Szivárgóáram-Védelem	Nincs
Magasság	130 mm
Szélesség	25 mm
Mélység	60 mm

Környezet

Szabványok	GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS C8201-4-1
Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	14,0 cm
1. Csomag Súlya	355,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	32
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	11,468 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	1024
3.Csomag Magassága	75 cm

3. Csomag Szélessége	120 cm
3. Csomag Hossza	80 cm
3. Csomag Súlya	379 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre