

Termékadatlap

Műszaki adatok



Motorvédő kapcsoló 0,63A

GV2L04

Nettó listaár: 22 730,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	TeSys Deca
Termék Neve	TeSys GV3 TeSys DF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Motor circuit breaker
Készülék Rövid Neve	GV2LC
Készülék Alkalmazás	Beépítés
Kioldóegység Technológia	Mágneses

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC megfelel IEC 60947-2 AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Rögzítési Mód	35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (3 jelismétlővel)
Motorteljesítmény Kw	0,12 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,18 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítási Kapacitás	100 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] Rövidzártas Megszakítási Képesség Értéke	100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Forgatógomb
[In] Névleges Áram	0,63 A
Mágneses Kioldási Áram	8 A
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	0,63 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet

Nettó ár

Teljesítmény Veszteség Pólusonként	1,8 W
Mechanikai Tartósság	100000 ciklus
Elektromos Élettartam	100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa 100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
Névleges Üzem	Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási Nyomaték	1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Szélesség	45 mm
Magasság	89 mm
Mélység	97 mm
Nettó Súly	0,33 kg
Szín	Sötétszürke

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok	CCC UL-Aex CSA-Ex EAC LROS (függőben) BV RMRoS DNV Marine UKR IECEE CB Scheme (pending)
Ik Védelmi Fokozat	IK04
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati Ellenállóképesség	megfelel IACS E10
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-20...60 °C
Mechanikai Hibatűrési Képesség	Ütések: 30 MHz...1 GHz Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi Magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,800 cm
1. Csomag Szélessége	9,300 cm
1.Csomag Hossza	10,000 cm
1. Csomag Súlya	259,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	15,000 cm

2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	5,476 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ