

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## 2.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 240V

BLRCS027A033B24

Nettó listaár: 40 578,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék Vagy Alkatrész Típusa      | Standard duty capacitor                                                                      |
| Hálózati Frekvencia               | 50/60 Hz                                                                                     |
| Sorozatnév                        | EasyLogic PFC Capacitor                                                                      |
| Hálózati Harmonikus Tartalom      | <= 10 %                                                                                      |
| Electrical Parameters             | 2,7 kvar 240 V 50 Hz<br>3,3 kvar 240 V 60 Hz<br>3,2 kvar 260 V 50 Hz<br>3,9 kvar 260 V 60 Hz |
| Maximális Megengedhető Feszültség | 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)                                                                |
| Continuous Overcurrent Capacity   | 1.5 x In                                                                                     |
| Névleges Feszültség               | 240...260 V AC 50/60 Hz                                                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielektromos Vesztesség              | < 0.2 W/kvar                                                                                                                                                                     |
| Teljesítményvesztések                | < 0,5 W/kVAr                                                                                                                                                                     |
| Kapacitív Tűrés                      | - 5% – 10%                                                                                                                                                                       |
| Feszültségteszt                      | 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s<br><= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s<br>>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s |
| Bekapcsolási Túláram                 | 200 x In                                                                                                                                                                         |
| Maximum Switching Operation Per Year | 5000                                                                                                                                                                             |
| Élettartam Órákban                   | 100000 óra                                                                                                                                                                       |
| Szigetelőanyag                       | Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözetrel,                                                                                                                                 |
| Impregnáló Anyag                     | Nem-PCB lágy PUR gyanta<br>Biológiailag lebontható                                                                                                                               |
| A Telepítés Típusa                   | Beltéri telepítés                                                                                                                                                                |
| Csatlakozás Típusa                   | Dupla betáplálás                                                                                                                                                                 |
| Szerelési Mód                        | Függőleges                                                                                                                                                                       |
| Átmérő                               | 50 mm                                                                                                                                                                            |
| Magasság                             | 245 mm                                                                                                                                                                           |
| Nettó Súly                           | 0,7 kg                                                                                                                                                                           |

### Környezet

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Szabványok | IEC 60831-2<br>IEC 60831-1 |
|------------|----------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Ip Védettség Szint                            | IP20        |
| Működési Magasság                             | 2000 m      |
| Hőmérsékleti Osztály                          | D           |
| A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...55 °C |
| Relatív Páratartalom                          | 95 %        |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 20 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                 | 6 cm     |
| 1.Csomag Hossza                      | 6 cm     |
| 1. Csomag Súlya                      | 900 g    |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | S02      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 3        |
| 2.Csomag Magassága                   | 15 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30 cm    |
| 2. Csomag Hossza                     | 40 cm    |
| 2. Csomag Súlya                      | 3,455 kg |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | S03      |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 9        |
| 3.Csomag Magassága                   | 30 cm    |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30 cm    |
| 3. Csomag Hossza                     | 40 cm    |
| 3. Csomag Súlya                      | 9,713 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |