

Termékadatlap

Műszaki adatok



discrete input X80 - 16 channel
isolated supervised - 200..240 V
AC

BMXDAI1615

Nettó listaár: 156 180,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diszkrét bemeneti modul Fipion
Diszkrét Bemenet Száma	16
Diszkrét Bemenet Típusa	Izolált
Bemenet Típusa	Kapacitív
Diszkrét Bemeneti Feszültség	200...240 V AC
Diszkrét Bemeneti Áram	3 mA

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti Kompatibilitás	2-wire proximity sensor megfelel IEC 60947-5-4 2-wire proximity sensor megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Hálózati Frekvencia Korlátok	47...63 Hz
Sensor Power Supply	170...264 V
Áramerősség Garantált 1 Állapot	>= 3 mA
Áramerősség Garantált 0 Állapot	<= 2 mA
Bemeneti Impedancia	28000 Ohm
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményvesztesség W-Ben	5 W
Ac Activation Response Time	10 ms
Ac Deactivation Response Time	20 ms
Jellemző Áramfogyasztás	76 mA -3,3 V DC
Mtbf Megbízhatóság	3700000 H
Védelem Típusa	1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,25 A gyors olvadóbiztosító
Feszültségdetektálási Küszöb	< 80 V AC érzékelő/beavatkozó busz hiba > 170 V AC érzékelő/beavatkozó busz OK
Led Állapota	1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN) 1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó Súly	0,157 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Dielektromos Szilárdság	1780 V AC -50/60 Hz 1 perc
Rezgési Ellenállás	3 mm
Ütésállóság	35 gn
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Relatív Páratartalom	0...95 % -0...60 °C kontaktuspaszta nélkül
Üzemi Magasság	0...2000 m 2000 m leértékelési faktorral

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,700 cm
1. Csomag Szélessége	18,000 cm
1.Csomag Hossza	26,000 cm
1. Csomag Súlya	311,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,980 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions




- (1) Front view
- (2) Right view
- (3) Top view

Connections and Schema


Connecting the Module

Input Circuit Diagram



- (1) Process
- (2) Module
- (3) Power supply

Module Connection



1 : External resistor for open wire detection function
2 : Fast blow fuse of 0.5A
AC+ : Input pin for IO supply monitoring function on channel 15
NC : Not connected
Power supply : 220...240 Vac
NOTE : The maximum input voltage is 264 Vrms@63 Hz. Any over voltage will damage the module.