

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 bővítő modul, digitális bemenet, 16 csatornás, 48 VDC, PNP

BMXDDI1603

Nettó listaár: 100 055,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Diszkrét bemeneti modul Fipion
Diszkrét Bemenet Száma	16
Diszkrét Bemenet Típusa	Izolált
Bemenet Típusa	Áramcsökkenés (logikai pozitív)
Diszkrét Bemeneti Feszültség	48 V DC, hagyományos bemeneti logika: pozitív
Diszkrét Bemeneti Áram	2,5 mA

Kiegészítő jellemzők

Bemeneti Kompatibilitás	2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel IEC 60947-5-4 2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Sensor Power Supply	36...60 V
Áramerősség Garantált 1 Állapot	>= 2 mA
Áramerősség Garantált 0 Állapot	<= 0.5 mA
Bemeneti Impedancia	19200 Ohm
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-Ben	3,6 W
Dc Typical Response Time	4 ms
Dc Maximum Response Time	7 ms
Bemenetek Párhuzamosítása	Igen
Jellemző Áramfogyasztás	76 mA -3,3 V DC
Mtbf Megbízhatóság	777000 H
Védelem Típusa	1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,5 A gyors olvadóbiztosító bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Feszültségedetektálási Küszöb	< 24 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba > 36 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
Led Állapota	1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN) 1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba 1 LED (piros) modul hiba (FLT) 1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó Súly	0,115 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Irányelvek	2014/35/EU - kitesztelési direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Dielektromos Szilárdság	1500 V AC -50/60 Hz 1 perc belső szerelésű kisütő ellenállásokkal
Rezgési Ellenállás	3 mm
Ütésállóság	35 gn
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Relatív Páratartalom	5...95 % -55 °C kontaktusasztal nélkül
Üzemi Magasság	0...2000 m 2000 m leértékelési faktorral

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,59 cm
1. Csomag Szélessége	11,43 cm
1.Csomag Hossza	12,19 cm
1. Csomag Súly	0,16 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súly	2,8 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	60 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	240 cm
3. Csomag Súly	52,56 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)


Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram



Module Connection



power supply 48 VDC
fuse fast blow fuse of 0.5 A