

Termékadatlap

Műszaki adatok



X80 kommunikációs modul, opto/ rész átalakító, egymódusú

BMXNRP0201

Nettó listaár: 282 805,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Optikai szál erősítő
Üvegszál Típusa	Egymódú

Kiegészítő jellemzők

Névleges Feszültség	24 V
Áramfelvétel	140 mA terhelés alatt 200 mA maximális áramerősség
Rendelkezésre Álló Funkció	Hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával
Port Száma	2 RJ45 mellett 100BASE-TX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u 2 üvegszálóptika mellett 100BASE-FX Ethernet port megfelel IEEE 802.3u
Helyi Jelzés	Előriasztás kijelző: 1 LED (zöld) Hibaállapot (ERR): 1 LED (piros) Terhelés-leválasztás jelzése: 2 LED (zöld) Üvegszál port állapota és aktivitása: 2 LED (zöld)
Hullámhossz	1310 nm
Működési Távolság	0...2000 m
Csillapítás	-15...-8 dB (9/125 µm)
Emelkedési/Esési Idő	2,5 ns
Vevő Érzékenysége	- 31...- 8 dBm
Jelölés	CE
Szélesség	32 mm
Magasság	100 mm
Mélység	86 mm
Nettó Súly	203 g

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Relatív Páratartalom	0...95 %
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Termékbizonyítvány	CE RCM CSA-Ex EAC METI Denan UL-Aex
Szabványok	EN/IEC 61131 EN/IEC 61131-2 : 2003 UL 6110-2-201 CSA C22.2 No 62368-1
Dielektromos Szilárdság	1400 V DC I/O csatornák között 500 V DC csatornák és busz között
Ip Védettségi Fok	IP20
Működési Magasság	0...4000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,800 cm
1. Csomag Szélessége	11,000 cm
1.Csomag Hossza	13,000 cm
1. Csomag Súlya	250,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	14
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,840 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Presentation

Presentation




- 1 : Model number
- 2 : LED display panel
- 3 : Optical port with SFP transceiver for LC-type connector
- 4 : RJ45 Ethernet port
- 5 : LNK and ACT LED indicators on the RJ45 Ethernet port

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Mechanical Specifications

Dimensions



- 1 : Backplane
- 2 : Module
- 3 : Cable connections