

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Easy UPS BVX 2200VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BVX2200LI

Áttekintés

Átfutási Idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V AC kétfázisú
Main Output Voltage	230 V AC kétfázisú
Névleges Teljesítmény W-Ben	1200 W
Névleges Teljesítmény Va-Ban	2200 VA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Unity Hot Standby processzor
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output Connection Type	6 IEC 320 C13
Kábelhossz	1,22 m
Vezetékek Száma	1
Akkumulátor Típusa	Lead gel
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv

Akkumulátorok és üzemidő

Futási Idő	View Runtime Graph
Hatékonyság	View Efficiency Graph
Előtelepített Akkumulátorok	0
Üres Akkumulátornyílások	0
Jellemző Újratöltési Idő	8 óra
Akkumulátor Feszültsége	24 V
Akkumulátor-Kapacitás	9,0 AH
Akkumulátor Élettartama	2...3 év
Cserélhető Akkumulátor	APCRBC177
Meghosszabbítható Futásidő	0

Általános

Max Runtime	240 perc
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Redundant	No
Ups Size	WS

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	19 cm
Szélesség	14 cm
Mélység	39 cm
Nettó Súly	12,2 kg
Rögzítés	Padlózatra helyezhető
Mounting Preference	No preference
Szerelési Mód	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Bemenet

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz +/- 5 % automata érzékelés
Bemeneti Feszültség Korlátok	140...300 V 230 V AC
Cos Phi	0,54

Kimenet

Max. Konfigurálható Teljesítmény (Wattban)	1200 W
Kimeneti Frekvencia (Fő Áramkörre Szinkronizálva)	50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva
Topológia	Vonalinteraktív
Wave Type	Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Full Load Runtime	00:01:00 1200 W
Graph Display	1
Half Load Runtime	00:08:30 600 W
Maximum Configurable Power In Va	2200 VA
Átkapcsolási Idő	6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE CB
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Berendezés Védelmi Irányelvek	Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro

Környezetvédelem

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...40 °C
Relatív Páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési Magasság	0...3000 m

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...40 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Tárolási Magasság	0...3000 m
Hangszint	40 dBA
Ip Védettségi Szint	IP20

Túlfeszültség-védelem és szűrés

Túlfeszültség-Energia Osztályozás 273 J

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	29,7 cm
1. Csomag Szélessége	49,5 cm
1.Csomag Hossza	23,5 cm
1. Csomag Súlya	13,2 kg
Scc14	10731304404528

Garancia

Garancia 2 éves javítási vagy cseregarancia

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ