

Termékadatlap

Műszaki adatok



Galaxy VM 160 kVA UPS, párhuzamos, 400 - 400 V, visszacsatolás-védelemmel, 5x8 beüzemeléssel

GVMPB160KHS

ⓘ Szolgáltatások korlátozott értékesítése

- ⓘ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 6.
- ⓘ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2023. jún. 20.

Áttekintés

Bemutató	Rendkívül kompakt, energiahatékony 3 fázisú UPS a különféle berendezések, adatközpontok és az ipari alkalmazások számára. Külső akkumulátorfiókokkal használható. Az áthidalási idővel kapcsolatos további információkért kattintson ide .
Átfutási idő	Általában két héten belül kiszállítják

Fő jellemzők

Main Input Voltage	400 V 3 fázis
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fázis
Other Output Voltage	380 V 415 V
Névleges Teljesítmény W-Ben	144 kW
Névleges Teljesítmény Va-Ban	160 kVA
Output Connector Type	Huzalozás 4-vezetékes (3 fázis+föld.) 1 Huzalozás 5-szálas (3 fázis + null + föld.) 1
Akkumulátor Típusa	TSXPLP01 külső akkumulátor
Tartozékok	Beépített Modbus-protokoll adapter Porszűrő Szerelési útmutató Integrált hálózatkezelés Szeizmikus megfelelés Felső és alsó kábelbemenet

Akkumulátorok és üzemidő

Hatékony	View Efficiency Graph
Előtelepített Akkumulátorok	0
Üres Akkumulátornyílások	0
Akkumulátor Feszültsége	480 V
A Feszültség Alacsony Elemtöltöttségénél	384 V
Maximális Elemfeszültség Az Élettartam Végén	314 A
Battery Power In Vah	0 VAh runtime
Meghosszabbítható Futásidő	0

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Általános

Áthidaló Feszültségigadozás-Szűrő	+/-10 % állítható +/-4/6/8-tól és 10 %-tól
Maximális Áthidalható Bejövő Áram	231 A
Áthidaló Védőeszköz	400 A
Redundant	No

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	197 cm
Szélesség	105,2 cm
Mélység	85,4 cm
Nettó Súly	699 kg
Usb Compatible	No

Bemenet

Hálózati Frekvencia	40 – 70 Hz
Number Of Input Connectors	1 Huzalozás 3-vezetékes (3 fázis + föld)
Bemeneti Feszültség Korlátok	250...600 V állítható 320...456 V 380 V 320...480 V 400 V 320...498 V 415 V
Maximális Bemeneti Áramerősség	262 A
Kapcsolási Áram Kapacitás	400 A
Maximális Rövidzárlati Terhelés (Icw)	65 kA
Teljes Bemeneti Harmonikustorzítás	Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Bemeneti Védelem Típusa	GL biztosíték
Bekapcsolási Túláram	200 A csúcsteljesítmény
Load Power Factor	0,5 vezetés 0,5 késleltetéshez
Input Power Factor At Full Load	1

Kimenet

Max. Konfigurálható Teljesítmény (Wattban)	144 kW
Harmonikus Torzítás	Kevesebb mint 2%
Kimeneti Frekvencia (Fő Áramkörre Szinkronizálva)	50/60 Hz +/- 1 ms fő áramkörre szinkronizálva 50/60 Hz +/- 1 ms nem szinkronizált
Crest Factor	Korlátlan
Wave Type	Színusz hullám
Kimeneti Feszültségtűrés	+/- 1% statikus és +/- 3% 100%-os terhelési fokozaton
Kimenő Feszültség Öht	< 2% linear load and < 3% non-linear load
Túlterheléses Üzem	10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Szükséges Kimeneti Áramvédelem	400 A
Nullavezeték Kimeneti Árama	231 A
Bypass Type	Beépített statikus áthidalás

Maximum Configurable Power In Va	160 kVA
----------------------------------	---------

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	C-Tick.1 CE ETL verified RCM
Szabványok	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g OSHDP UL 1778 4. kiadás VFI-SS-111

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Relatív Páratartalom	0...95 %
Működési Magasság	0...3600 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási Magasság	0,00...14999,82 m
Hangszint	65 dBA
Hőelvezetés	19650 Btu/óra
Ip Védettségi Szint	IP20

Kommunikáció és menedzsment

Szabad Bővítőhelyek	2
Riasztási Funkció	7" touch screen display
Vészáramellátás Kikapcsolva (Epo)	Igen

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	215,6 cm
1. Csomag Szélessége	106 cm
1.Csomag Hossza	149 cm
1. Csomag Súlya	744,5 kg

Garancia

Garancia	1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal
----------	--

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Energiahatékony Take-back Átláthatóság

Erőforrás-teljesítmény

✓ Energiahatékony Termék

✓ Take-Back Program Available

Jólléti teljesítmény

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)