



## Elektromosautó-töltőállomás terhelésmenedzsment vezérlő, EcoStruxure™ EV Charging Expert statikus 15 töltőállomás

HMIBSCEA53D1ESS

Nettó listaár: 939 692,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád                 | EcoStruxure EV Charging Expert |
| Termék Neve                  | EcoStruxure EV Charging Expert |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | EV charge controller           |
| A Telepítés Típusa           | Beltéri                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépített Készülék                   | Modem 3G/4G (külön kell rendelni)                                                                                                                                             |
| Termékcsalád Kompatibilitása         | EVlink EVlink Smart Wallbox<br>EVlink EVlink parking<br>EVlink EVlink City                                                                                                    |
| Készülék Alkalmazás                  | To manage the overall energy allocated to each vehicle                                                                                                                        |
| Szerelési Mód                        | Kihúzható                                                                                                                                                                     |
| Rögzítés                             | Sín                                                                                                                                                                           |
| Szerelési Pozíció                    | Vízszintes/függőleges                                                                                                                                                         |
| Load Management                      | Static                                                                                                                                                                        |
| Max Managed Charging Stations        | 15 charging stations                                                                                                                                                          |
| Max Managed Charging Points          | 30 charge points                                                                                                                                                              |
| Max Nb Of Zone Levels                | 1                                                                                                                                                                             |
| Max Nb Of Zones                      | 1                                                                                                                                                                             |
| Functions Selection                  | Szinkronizációss üzemmód nélkül<br>1 órás programmal                                                                                                                          |
| Kommunikációs Interfész              | Ethernet RJ45 to connect device to charging station<br>Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station<br>Modem a fő bejövő vezeték gyűjtősinhez csatlakoztatásához |
| Kommunikációs Szolgáltatás           | Web szerver esetén OCPP 1.6<br>Modemmel                                                                                                                                       |
| Ocpp Version                         | JSON                                                                                                                                                                          |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség | 12...24 V DC                                                                                                                                                                  |
| Teljesítmény W-Ban                   | 16 W                                                                                                                                                                          |
| Elektromágneses Kompatibilitás       | Vezetett zavarkibocsátás class A megfelel EN 55022-11 1. csoport                                                                                                              |
| Magasság                             | 150 mm                                                                                                                                                                        |
| Szélesség                            | 157 mm                                                                                                                                                                        |
| Mélység                              | 46 mm                                                                                                                                                                         |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó Súly          | 1 kg                                                                                                   |
| Szabványok          | EN/IEC 61131-2 : 2003<br>EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára<br>EN/IEC 61000-2-2 |
| Terméktanúsítványok | CE<br>EAC<br>RCM                                                                                       |
| Célország           | Minden                                                                                                 |
| Szolgáltatások      | Kereskedelmi üzemeltetési szerződés0...50 °C                                                           |

## Környezet

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Ip Védettségi Fok                              | IP40        |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | 0...50 °C   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -20...60 °C |
| Működési Magasság                              | 0...2000 m  |
| Relatív Páratartalom                           | 10...95 %   |

## Csomagolási egység

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1       |
| 1. Csomag Magassága                     | 8,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 22,0 cm |
| 1.Csomag Hossza                         | 32,0 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 1,4 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04     |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 6       |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 40,0 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 60,0 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 9,1 kg  |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

## Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

## Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |