

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis GTU Smart
érintőképernyő, 15", 1366x768,
multi-touch, HMIG3U/HMIG5U2
GTU Box-okhoz

HMIDT752

Nettó listaár: 1 115 550,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Lapos tartó
Végpont Típusa	Érintőképernyő
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási Feszültség Koriátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-Ban	17 W
Indítási Áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Integrált Csatlakozási Típus	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Érintőkijelző Felbontása	2048 x 2048
Felbontás (Pixel)	1366 x 768
Kijelző Mérete	15,6 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő Típusa	Színes TFT LCD
Kijelző Felbontása	1366 x 768 pixels FWXGA
Kijelző Színe	16 millió szín
Háttérvilágítás Életciklus	50000 óra
Érintőképernyő	Multi-touch PTC (projected capacitive technology) 50000000 ciklus
Rendelkezésre Álló Funkció	Fényerő-érzékelő
Hűtés Típusa	Semleges áramvezetés
A Telepítés Típusa	Beltéri telepítés
Kivágási Méretek	396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	414 mm
Magasság	295 mm
Mélység	69 mm
Nettó Súly	5 kg

Környezet

Ip Védettségi Szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
---------------------	--------------------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nema Védettség Szint	NEMA 4X homloklap
Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	KCC CE RCM CULus 508 UKR UKEX
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...55 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Relatív Páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000 m
Rezgési Ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s² constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses Kompatibilitás	Gyors villamos tranziens/impulzus védetség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,000 cm
1. Csomag Szélessége	42,000 cm
1.Csomag Hossza	52,500 cm
1. Csomag Súlya	5,474 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	14
2.Csomag Magassága	90,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	99,836 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module



- (1) Front
- (2) Left
- (3) Bottom


Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables



- (A) Rotation area of the fastener
- (B) Pitch of the center of installation fastner screws
- (1) Right
- (2) Front
- (3) Left
- (4) Bottom
- (5) Top

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm


A	B	C	R
396 (+1/-0)	277 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
15.59 (+0.04/-0)	10.91 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

