

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér



KBA25ED2302W

Nettó listaár: 12 941,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Termékválaszték                | Canalis                |
| Készülék Rövid Neve            | KBB                    |
| Ajánlat Típusa                 | Classic                |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa   | Egyenes hossz          |
| Sín Leírása                    | Elosztási hossz        |
| Készülék Alkalmazás            | Tápegység<br>Világítás |
| Le Névleges Üzemi Áram         | 25 A -35 °C            |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség | 230...415 V            |
| Hálózati Frekvencia            | 50/60 Hz               |
| Áramsin Polaritása             | L + N + PE             |
| Áramkörök Száma                | 1                      |
| Leágazódobozok Száma           | 2                      |
| Vezérlő Típusa                 | Kar nélkül             |
| Szerelési Mód                  | Rugós                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság    | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség       | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Icw Szabályozott Rövid Idejű Kiállási Áram | 0,44 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram       | 4,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hőfeszültség Határérték                    | 195 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum Radiated Magnetic Field            | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thdi                                       | 0...15 % 25 A<br>15...33 % 20 A<br>33...100 % 16 A                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Feszültségleadobás                         | <0,72 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz<br><0,67 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz<br><0,61 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz<br><0,54 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz |
| Szabványok                                 | EN/IEC 61491<br>EN/IEC 61439-5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szélesség                                  | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Magasság                                   | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |                  |
|------------|------------------|
| Hosszúság  | 3 m              |
| Szín       | Fehér (RAL 9003) |
| Nettó Súly | 2,4 kg           |

## Környezet

|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                                | IP55 conforming to EN/IEC 60529                                                                                 |
| Ik Védettségi Fok                                | IK07 conforming to EN/IEC 62262                                                                                 |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 0...35 °C (100% In)<br>35...40 °C (96% In)<br>40...45 °C (93% In)<br>45...50 °C (89% In)<br>50...55 °C (85% In) |

## Csomagolási egység

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1       |
| 1. Csomag Magassága                     | 4 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                    | 3,2 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 314 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 3 kg    |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1     |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 6       |
| 2.Csomag Magassága                      | 10,5 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 10,5 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 318 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 18 kg   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | PAL     |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 144     |
| 3.Csomag Magassága                      | 52,5 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 64 cm   |
| 3. Csomag Hossza                        | 320 cm  |
| 3. Csomag Súlya                         | 432 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Halogénmentes Termék

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |