

Termékadatlap

Műszaki adatok



Standard egyenes elem, 25 A, 3m ,fehér



KBA25ED4303W

Nettó listaár: 17 201,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék Rövid Neve	KBB
Ajánlat Típusa	Classic Control system
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Egyenes hossz
Sín Leírása	Elosztási hossz
Készülék Alkalmazás	Világítás Tápegység
Le Névleges Üzemi Áram	25 A -35 °C
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Áramsin Polaritása	3L + N + PE
Áramkörök Száma	1
Leágazódobozok Száma	3
Vezérlő Típusa	Kommunikáló
Kommunikációs Port Protokoll	DALI
Szerelési Mód	Rugós

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V
Icw Szabályozott Rövid Idejű Kiállási Áram	0,44 kA
Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram	4,4 kA
Hőfeszültség Határérték	195 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Feszültségleadobás	<0,72 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,67 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,61 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,54 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok	EN/IEC 61491 EN/IEC 61439-5
Szélesség	30 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	46 mm
Hosszúság	3 m
Szín	Fehér (RAL 9003)
Nettó Súly	3,1 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN/IEC 62262
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (93% In) 45...50 °C (89% In) 50...55 °C (85% In)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,600 cm
1. Csomag Szélessége	3,000 cm
1.Csomag Hossza	300,000 cm
1. Csomag Súlya	3,150 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	10,500 cm
2. Csomag Szélessége	10,500 cm
2. Csomag Hossza	318,000 cm
2. Csomag Súlya	18,900 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	52,500 cm
3. Csomag Szélessége	64,000 cm
3. Csomag Hossza	320,000 cm
3. Csomag Súlya	453,600 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre