

Termékadatlap

Műszaki adatok



Segédérintkező blokk, oldalsó, 1Z+1NY, csavaros csatlakozás

LAD8N11

Nettó listaár: 3 708,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék Neve	TeSys DF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Tartománykompatibilitás	TeSys Deca LC1D09...95 AC coil TeSys Deca LC1D115/150 TeSys Deca LC1D40A...80A AC Coil TeSys Deca CAD AC coil TeSys F LC1F
Szerelési Hely	Oldal
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO + 1 NC
Contacts Operation	Pillanatnyi
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le Névleges Üzemi Áram	6 A at 125...180 V AC-15: B300 1,04 A at 6 V AC-15: B300 0,55 A at 125 V DC-14 0,1 A at 600 V DC-14
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 600 V megfelel UL94 (anyag V0) 600 V megfelel CSA 1010
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	10 A (at 60 °C)
Szabványok	UL 60950 CSA C22.2 No 60950 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	CB UL-Aex CSA-Ex CCC EAC UKR

Kiegészítő jellemzők

Irms Névleges Bekapcsolási Teljesítmény	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető Rövid Idejű Teljesítmény	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Védelem Típusa	GL biztosító 10 A
Mechanikai Tartósság	30 Mciklus
Minimális Kapcsolóáram	5 mA
Minimális Kapcsolófeszültség	17 V

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Átfedésmentes Idő	1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között 1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² merev nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm ² merev nélkül
Meghúzási Nyomaték	1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez 1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips 1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság	76 mm
Szélesség	12,5 mm
Mélység	76 mm

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-60...80 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...60 °C
Üzemi Magasság	3600...4500 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,2 cm
1. Csomag Szélessége	7,1 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	62,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,308 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	960
3.Csomag Magassága	75 cm
3. Csomag Szélessége	60 cm
3. Csomag Hossza	80 cm
3. Csomag Súlya	79 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre