

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IHP 1C w (24/7) programozható időkapcsoló

CCT15441

Nettó listaár: 32 286,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Neve	Acti9 IHP
Készülék Rövid Neve	IHP
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Programozható vevő
Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Csatornák Száma	1
Nyelv	Angol Francia Német Holland Olasz Spanyol Portugál Dán Norvég Svéd Finn

Kiegészítő jellemzők

Terhelés Típusa	izzólámpa: 2600 W halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2600 VA serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA párhuzamosan kompenzált fénycső: 400 VA (48 µF) kompakt fénycső: 400 W < 2 W LED lámpa: 25 W > 2 W LED lámpa: 200 W
Teljesítményigény W-Ben	0,5 W standby
Maximális Kapcsolási Áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális Kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Kimenet Típusa	Szárazkontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C
Contacts Type	C/O
Ciklusidő	24 óra + 7 nap
A Kapcsolások Maximális Száma	56
Minimális Idő Intervallum	1 perc

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

A Funkció Elérhető	Akár 6 számjegyű kódszám Vízszintesen irányítható Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN) On/off permanent switching Kézi vagy automatikus alaphelyzetbe hozás Vizes kijelzővel való működés Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Vezérlógomb Típusa	4 push-buttons
Tartalék Idő	10 év időtartam és programtakarékos
Beállítás Típusa	Heti programozású
Csatlakozás Típusa	2 x 0,5...2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel 1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott
Szerelési Támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Szélesség	45 mm
Magasság	92,6 mm
Mélység	66,7 mm
Nettó Súly	114 g
Jelölés	CE
Tűlfeszültség Kategória	I. osztály
Funkció	Egyik sem
Ünnepi Távollét	Igen
Átkapcsolási Idő	Automatikus
Frissítve	Egyik sem

Környezet

Szabványok	EN 60730-2-7:2010
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Relatív Páratartalom	90 %, nem kondenzálódó RH
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,800 cm
1. Csomag Szélessége	6,500 cm
1.Csomag Hossza	10,300 cm
1. Csomag Súlya	159,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	6,785 kg

3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	320
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	66,500 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ