

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IC2000p+ programozható alkonykapcsoló

CCT15483

Nettó listaár: 50 214,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 IC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Programozható alkonykapcsoló időkapcsoló funkcióval
Készülék Rövid Neve	IC2000P+
Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Tartozék	twilight sensor kültér
Terhelés Típusa	izzólámpa: 2600 W halogén lámpa: 2600 W Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF) kompakt fénycső: 170 W < 2 W LED lámpa: 30 W > 2 W LED lámpa: 200 W
Nyelv	Angol Francia Holland Olasz Orosz Magyar Spanyol Bolgár Román Lengyel Német Cseh Horvát Ukrán Portugál Dán Finn Svéd

Kiegészítő jellemzők

Csatornák Száma	1
Teljesítményigény W-Ben	0,8 W standby
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális Kapcsolási Áram	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimális Kapcsolóáram	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Kimenet Típusa	Szárazkontaktus
Pontosság	+/- 0,25 s / nap 25 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Érintkezők Típusa És Összetétele	C/O
Maximum Number Of Programming Range	56
Rendelkezésre Álló Funkció	Külső motorventilátor Vízszintesen irányítható Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN) Akár 6 számjegyű kódszám Vizes kijelzővel való működés Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Vezérlő Típusa	Napfelkelte/naplemente kalkulációval Érintőképernyős panellel
Vezérlőgomb Típusa	4 push-buttons
Időkésleltetés Tartománya	20...1800 s (be) 20...1800 s (terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett)
Power Reserve	10 év
Beállítás Típusa	Heti programozású
Fényerősség Beállítása	2...2000 lux
Csatlakozás Típusa	2 x 0,5...2,5 mm ² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel 1 x 2,5 mm ² csavaros bekötések szilárd sodrott
Szerelési Támogatás	TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság	92,6 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	66,7 mm
Nettó Súly	150 g
Tűlfeszültség Kategória	I. osztály
Jelölés	CE

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Ip Védettségi Szint	IP20
Szabványok	EN 60669-2-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,0 cm
1. Csomag Szélessége	10,5 cm
1.Csomag Hossza	10,5 cm
1. Csomag Súlya	244,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	22
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm

2. Csomag Súlya	5,875 kg
3.Csomag Magassága	80 cm

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ