

Termékadatlap

Műszaki adatok



Biztosíték tartó 1P 32A biztosítékhoz

DF101

Nettó listaár: 1 949,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék Neve	TeSys DF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Biztosítóaljzat
Készülék Rövid Neve	DF14
Termékkompatibilitás	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Pólusok Megnevezése	1P
Olvadóbiztosító Méret	10 x 38 mm
Biztosíték Típusa	, aM , gG
Vezérlés Típusa	Kapcsoló lakatolható
Felhasználási Kategória	AC-21 megfelel IEC 60947-3 DC-21A megfelel IEC 60947-3
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 6 V DC
Le Névleges Üzemi Áram	32 A -400 V AC
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	32 A - <20 °C
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Túlfeszültségi Kategória	III
Rövidzár Ellenállóképesség	120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3 120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményveszteség W-Ben	3 W maximum power dissipation by fuse

Kiegészítő jellemzők

Szabványok	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-4 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 50-11: R22 HL3
Termékbizonyítvány	IEC-Ex INE 16.0047X UL recognized E40747 CCN IZLT2 CSA-Ex CCC EAC DNV Marine
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési Helyzet	Függőleges (tűrészatár: +/- 25 %)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm²merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm²merev Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...16 mm²rugalmas with or without Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...6 mm²rugalmas with or without
Meghúzási Nyomaték	2,2 N.m - csavarhúzóval PZ2 2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság	79,5 mm
Szélesség	17,5 mm
Mélység	61 mm
Nettó Súly	0,042 kg
Mennyiség Készletenként	12 darabos készlet

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-40...70 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-40...70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi Magasság	0...2000 m
Ip Védettségi Fok	IP20
Szennyezettségi Fok	3
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási Kód	DF10

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,7 cm
1. Csomag Szélessége	6,2 cm
1.Csomag Hossza	8 cm
1. Csomag Súlya	44 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	7 cm
2. Csomag Szélessége	8,5 cm
2. Csomag Hossza	22,2 cm
2. Csomag Súlya	566 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	192
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	9,509 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil