


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA Egyes keret, acél

EPH5800162

Nettó listaár: 772,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Termékválaszték              | Asfora                             |
| Termékcsalád                 | Asfora                             |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Keret                              |
| Sorolás Száma                | 1-es sorolás                       |
| A Csomagolás Típusa          | Tasakos                            |
| Színárnyalat                 | Acél                               |
| Anyag                        | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) |

### Kiegészítő jellemzők

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Felületkezelés    | Fényes |
| Ip Védettségi Fok | IP20   |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 13,200 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 30        |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 478,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 180       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 3,250 kg  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |