

Termékadatlap

Műszaki adatok



EZCV250 NP 25kA/400V megszakító 250A

EZCV250N3250

Nettó listaár: 288 553,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	EasyPact
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Rövid Neve	Easypact EZCV250N
Megszakító Neve	Easypact EZCV250N
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Leírása	3t
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[In] Névleges Áram	250 A -40 °C
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Ue Névleges Üzemi Feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges Értékek Kód	N
Megszakítási Kapacitás	20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 42,5 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 12,5 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási Kategória	AC
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldó Egység Névleges Értékek	250 A -40 °C
Védelem Típusa	Rövidzárlat elleni védelem Szívárgóáram védelem Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-1

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC: 5000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási Távolság	35 mm
Helyi Jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Nulla Védelem Beállítása	Védelem nélkül
Szivárgóáram-Védelem	Van
Magasság	165 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	68 mm

Környezet

Szabványok	JIS C8201-4-1 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-3 GB/T 14048.2
Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,4 cm
1. Csomag Szélessége	11,3 cm
1.Csomag Hossza	18 cm
1. Csomag Súlya	1,9 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	15,687 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	128
3.Csomag Magassága	72 cm
3. Csomag Szélessége	125 cm
3. Csomag Hossza	128 cm
3. Csomag Súlya	243,2 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil